

PHILIPS

Lampen in Kerzen-
und Tropfenform

LED

5 W – 40 W

E14

Kaltweiß



8719514310131



Hochmoderne LED für zu Hause

Modernste LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Damit spart man ohne Abstriche an der Lichtqualität sofort Energiekosten ein. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden.

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Lampen mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt für dekorative Leuchten
- Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Besonderheiten

15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Glühlampen

entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

Perfekt für dekorative Leuchten



Moderne Beleuchtung mit LED-Kerzenlampen von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Die Philips LED für den alltäglichen Gebrauch ist die perfekte Lampe für grundlegende Beleuchtungsanforderungen. Sie bietet wunderschönes Licht und zuverlässige Leistung, die Du von einer Philips LED-Lampe zu einem erschwinglichen Preis erwarten kannst.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel: E14
- dimmbar: Nein

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K
- Nennlichtausbeute (Nom): 94

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514310131
- Artikelnr.: 871951431013100
- Produkttitel: LED 40W B35 E14 CW FR ND RF 2SRT6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 106 mm
- Gesamte Länge: 106 mm
- Gesamte Breite: 35 mm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer:
453227

Packmaße und Gewicht [LED 40W B35 E14 CW FR ND RF 2SRT6]

- EAN/UPC - Produkt: 8719514310131
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Bruttogewicht: 0,12 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 4,6 cm
- Breite: 8,5 cm

Packmaße und Gewicht [LED 40W B35 E14 CW FR ND RF 2SRT6]

- EAN/UPC - Produkt: 8719514310131
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Bruttogewicht: 0,15 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 4,6 cm
- Breite: 8,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-02-21
Version: 0.319

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com