

# PHILIPS

Filament-Lampe,  
transparent, 60W G93 E27

LED

2200–2700 K

806 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8719514323957



## Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

### **Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung**

- Energieeinsparung von bis zu 90 %

### **Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause**

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

# Besonderheiten

## Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

## Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Keine Richtwirkung
- Sockel: E27
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja
- Kolbenmaterial: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200–2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 45
- Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Nennlichtausbeute (Nom): 136

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, WarmGlow

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514323957
- Artikelnr.: 871951432395700
- Produkttitel: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,6
- Spannung: 220–240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60
- Energieeffizienz-Label (EEL): D
- Leistung: 5,9
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 6

## Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 137 mm
- Gesamte Länge: 137 mm
- Gesamte Breite: 95 mm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer:  
453252

#### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

#### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht  
anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht  
anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht  
anwendbar

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514323957
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Bruttogewicht: 0,11 kg
- Höhe: 18,2 cm
- Länge: 10,2 cm
- Breite: 13 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-13  
Version: 0.422

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.