



Erlebe dimmbares, warmweißes LED-Licht

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen matten Glühlampen.

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

• Energieeinsparung von bis zu 90 %

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

· Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Besonderheiten

Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den

Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

 Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe

Sockel: B22dimmbar: Ja

Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 20.000Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

· Farbwiedergabeindex (CRI): 90

• Farbtemperatur: 2200-2700 K

· Nomineller Lichtstrom: 1521 lm

· Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5

• Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

· Nennlichtausbeute (Nom): 144 lm/W

Sonstiges

· EyeComfort: Ja

Informationen zur Verpackung

• EAN: 8719514324138

· Artikelnr.: 871951432413800

 Produkttitel: LED classic 100W A60 B22 FR WGD90 SRT4

Stromverbrauch

• Leistungsfaktor: 0.9

• Spannung: 220-240 V

· Äquivalente Wattleistung: 100 W

• Energieeffizienz-Label (EEL): D

· Systemleistung: 10,5 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 107 mmGesamte Länge: 107 mmGesamte Breite: 60 mm

Technische Daten

· Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 453261

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514324138

Nettogewicht: 0,03 kgBruttogewicht: 0,05 kg

Höhe: 14,6 cmLänge: 6,5 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-12 Version: 0.201 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.