

# PHILIPS

Lampen in Kerzen- und  
Tropfenform (dimmbar)

LED

3,4 W–40 W

B15

Warm Glow

Dimmfunktion



8719514324275



## Erlebe dimmbares, warmweißes LED-Licht

Klare Philips LED-Kerzenlampen bieten ein schönes, glänzendes Licht und eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer. Diese Lampe sieht elegant aus – egal, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist. Sie ist die perfekte Ergänzung für Kronleuchter mit kleiner Fassung (E14).

### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 90 %

### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt für dekorative Leuchten

# Besonderheiten

## Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne

Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

## Perfekt für dekorative Leuchten



Moderne Beleuchtung mit LED-Kerzenlampen von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel: B15
- Dimmbar: Ja

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200–2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Nennlichtausbeute (Nom): 138

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514324275
- Artikelnr.: 871951432427500
- Produkttitel: LED classic 40W B35 B15 CL WGD90 SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: 220–240 V
- Äquivalente Wattleistung: 40
- Energieeffizienz-Label (EEL): D
- Leistung: 3,4
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

## Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 96 mm
- Gesamte Länge: 96 mm
- Gesamte Breite: 35 mm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 1109142

#### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

#### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514324275
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,03 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 4,6 cm
- Breite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-04-15  
Version: 0.181

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.