

Lampen in Kerzen- und Tropfenform (dimmbar)

**LED** 

3,4 W-40 W

B22

Warm Glow

Dimmfunktion



8719514324435





# Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Klare Philips LED-Kerzenlampen bieten ein schönes, glänzendes Licht und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Diese Lampe sieht elegant aus – egal, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist – und ist die perfekte Ergänzung für Kronleuchter mit kleiner (E14) Fassung.

#### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

• Energieeinsparung von bis zu 90 %

#### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

· Perfekt für dekorative Leuchten

## Besonderheiten

#### Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

#### Perfekt für dekorative Leuchten



Zeitgenössische Beleuchtung mit LED Lustres von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

 Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform

Sockel: B22
dimmbar: Ja

#### Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 20.000Nennlebensdauer: 15.000

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

Farbwiedergabeindex (CRI): 90

• Farbtemperatur: 2200-2700 K

• Nomineller Lichtstrom: 470 lm

 $\cdot$  Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 45

• Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

· Nennlichtausbeute (Nom): 138 lm/W

#### **Sonstiges**

· EyeComfort: Ja

#### Informationen zur Verpackung

• EAN: 8719514324435

· Artikelnr.: 871951432443500

 Produkttitel: LED classic 40W P45 B22 CL WGD90 SRT4

### Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.6

• Spannung: 220-240 V

· Äquivalente Wattleistung: 40 W

· Energieeffizienz-Label (EEL): D

· Systemleistung: 3,4 W

· Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 77 mmGesamte Länge: 77 mmGesamte Breite: 45 mm

#### **Technische Daten**

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 453153

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514324435

Nettogewicht: 0,02 kgBruttogewicht: 0,04 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 5,3 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-12 Version: 0.184 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.