

PHILIPS

Planet Einbau- und
Einlegeleuchte

Einbau- und
Einlegeleuchten

2200–2700 K

Schwarz

Dimmbar



8719514328617



Je mehr gedimmt wird, desto wärmer das Licht.

Schaffe mit den Philips LED WarmGlow Einbauspots die perfekte Atmosphäre. Je mehr gedimmt wird, desto wärmer das Licht.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbkonsistenz: 5 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200–2700 K
- Nennlichtausbeute (Nom): 71 lm/W

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 33 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,195 kg
- Einbautiefe: 4 mm
- Gesamte Höhe: 48 mm
- Gesamte Länge: 48 mm
- Gesamte Breite: 92 mm
- Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 92 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 500
- Lichtfarbe: 2200–2700
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 6
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514328617
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Bruttogewicht: 0,23 kg
- Höhe: 9,5 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 11,4 cm



Ausstellungsdatum:
2025-11-01
Version: 0.337

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.