

Adria Deckenleuchte 17W

Dimme den Raum (ohne Dimmer!) mit der smarten WiZ Adria LED Deckenleuchte in Weiß. Mit der WiZ App oder deiner Stimme kannst du die Leuchte im Raum ein- und ausschalten oder die Helligkeit ändern.


PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Angenehmes Licht
- Abmessungen: Ø 320
- IP20/Kunststoff/Weiß




Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlicteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Weiches und warmweißes Licht im Raum

Warmweißes Licht erzeugt eine gemütliche Atmosphäre. Diese smarte Lampe passt sich einfach an Deine täglichen Aktivitäten an.



Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: Rund
Dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Metall Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schwenkbarer Spotkopf: Nicht
einstellbar
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
Farbtemperatur: 2700 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 94

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Schlafzimmer
Esszimmer Wohnzimmer
Kinderzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 143 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,45 kg
Gesamte Höhe: 68 mm
Gesamte Länge: 320 mm
Gesamte Breite: 320 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 320 mm
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
1600
Lichttechnologie: LED
Lichtfarbe: Warmweißes Licht
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 17
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)
Schutzklasse: Klasse I

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum:
Mindestens 60 Monate nach dem
Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS
Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings
Siri-Kurzbefehle
Matter-Funktionalität: Über Hubs von
Drittanbietern (WLAN)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514338050
Nettogewicht: 0,45 kg
Bruttogewicht: 0,72 kg
Höhe: 35,2 cm
Länge: 7,2 cm
Breite: 35,2 cm