

PHILIPS

Filament-Lampe klar 7 W
(entspr. 60 W) ST64 E27

Smarte LED

Einstellbares Weiß


Glas

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung mit der WiZ-App
oder per Sprache



8719514372245



Warm- oder kaltweißes Licht

Das warm- bis kaltweiße Licht dieser Philips Smart LED-Filament-Lampe in Edisonform erzeugt in jedem Raum eine stimmungsvolle, gemütliche Atmosphäre. Die Lampe ist kompatibel mit WiZ Connected, das heißt, sie kann mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung über das vorhandene WLAN gesteuert werden.

Einfache Einrichtung

- Einfaches Plug-and-Play. Funktioniert mit dem vorhandenen WLAN.

Smarte Steuerung

- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar.
- Sprachsteuerung mit Google Assistant, Alexa oder Siri Shortcuts

Smarte Eigenschaften

- Smartes Dimmen per App, Stimme oder Dimmer
- Automatisiere Dein Licht mit Routinen
- Energieverbrauch

Lichtmodi

- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und legt verschiedene Modi fest
- Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi.

Besonderheiten

Einfaches Plug-and-Play

WiZ funktioniert mit Deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach Dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

Ortsunabhängige Steuerung

Steuere Deine WiZ-Lampen mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Sprachsteuerung

Mit Deiner Stimme und Google Assistant, Amazon Alexa oder Siri Shortcuts kannst Du Deine Lampen freihändig steuern. Verwende einfache Sprachbefehle, um Lampen ein- oder auszuschalten, aufzuhellen und zu dimmen, die Farbe zu ändern und benutzerdefinierte Lichtszenen festzulegen.

Smartes Dimmen

Dimme Deine Lichter mit Deinem Smartphone, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf die gewünschte Helligkeit. Du brauchst keine separaten Dimmer zu installieren.

Automatisiere Dein Licht mit Routinen

Lass Deine Lampen automatisch auf Deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit Dein Licht angeht, wenn Du nach Hause kommst und ausgeht, wenn Du es nicht brauchst.

Energieverbrauch

Die WiZ App erfasst den Energieverbrauch der Lampen. Mit der täglichen oder wöchentlichen Aufschlüsselung lässt sich die Beleuchtung planen und der Energieverbrauch im Haushalt optimieren.

Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein undlege verschiedene Modi fest

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für Deine Aktivitäten festzulegen.

Eigene Szenen

Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment Deines Tages. Speichere Deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: ST64
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Klar

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0,055 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
- Farbtemperatur: 2700–6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 115 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 43 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514372245
- Artikelnr.: 871951437224500
- Produkttitel: PHI WFB 60W ST64 E27
927-65 CL 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Leistung: 7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 143 mm
- Gesamte Länge: 143 mm
- Gesamte Breite: 64 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 7 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer:
1901145

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: Wireless G
- Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth,
WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant,
IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung
SmartThings, Sonos

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514372245
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Bruttogewicht: 0,09 kg
- Höhe: 18,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 8,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-01-31
Version: 0.172

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.