

Lampe 13 W (entspr. 100 W) A67 E27

**Smarte LED** 

Einstellbares Weiß

Kunststoff

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung mit der WiZ-App oder per Sprache



8719514372528





# Warm- oder kaltweißes Licht

Diese lichtstarke Philips Smart A67 LED-Lampe erzeugt ein warmbis kaltweißes Licht in jeder Abstufung. Die Lampe ist kompatibel mit WiZ Connected, das heißt, sie kann mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung über das vorhandene WLAN gesteuert werden.

#### **Einfache Einrichtung**

• Einfaches Plug-and-Play. Funktioniert mit dem vorhandenen WLAN.

#### **Smarte Steuerung**

- · Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar.
- · Sprachsteuerung mit Google Assistant, Alexa oder Siri Shortcuts

#### **Smarte Eigenschaften**

- · Automatisiere Dein Licht mit Routinen
- Energieverbrauch
- · Wohlfühlfunktionen festlegen

#### Lichtmodi

- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest
- Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi.

# Besonderheiten

#### Einfaches Plug-and-Play

WiZ funktioniert mit Deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach Dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

#### Ortsunabhängige Steuerung

Steuere Deine WiZ-Lampen mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

#### **Sprachsteuerung**

Mit Deiner Stimme und Google Assistant, Amazon Alexa oder Siri Shortcuts kannst Du Deine Lampen freihändig steuern. Verwende einfache Sprachbefehle, um Lampen ein- oder auszuschalten, aufzuhellen und zu dimmen, die Farbe zu ändern und benutzerdefinierte Lichtszenen festzulegen.

#### **Automatisiere Dein Licht mit Routinen**

Lass Deine Lampen automatisch auf Deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit Dein Licht angeht, wenn Du nach Hause kommst und ausgeht, wenn Du es nicht brauchst.

#### **Energieverbrauch**

Die WiZ App erfasst den Energieverbrauch der Lampen. Mit der täglichen oder wöchentlichen Aufschlüsselung lässt sich die Beleuchtung planen und der Energieverbrauch im Haushalt optimieren.

#### Wohlfühlfunktionen festlegen

Voreingestellte WiZ App
Wohlfühlfunktionen erzeugen ein
Lichtmuster, das der inneren Uhr folgt
und Dich durch den Tag begleitet. WiZ
stellt helles Tageslicht zum
Energietanken oder Konzentrieren ein.
Später geht das Licht langsam zu
einem weichen, warmen Weiß über,
das eine bessere Entspannung und
einen ruhigeren Schaf ermöglicht.

# Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für Deine Aktivitäten festzulegen.

#### **Eigene Szenen**

Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment Deines Tages. Speichere Deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A67
- Sockel: E27Glasart: Satiniert
- · dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Matt

## Lampenabmessungen

· Gewicht: 0,102 kg

#### Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- · Lichtstromerhalt: 70%
- · Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

#### Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- · Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
- Farbtemperatur: 2700-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm
- Startzeit: <0.5 s</li>
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- · Nennlichtausbeute (Nom): 117 lm/W

#### **Sonstiges**

• EyeComfort: Ja

#### **Andere Eigenschaften**

· Lampenstrom: 110 mA

#### Informationen zur Verpackung

• EAN: 8719514372528

· Artikelnr.: 871951437252800

• Produkttitel: PHI WFB 100W A67 E27

927-65 TW 1PF/6

#### Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.55Spannung: 220-240 V

· Äquivalente Wattleistung: 100 W

• Energieeffizienz-Label (EEL): E

• Systemleistung: 13 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 13

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 142 mm
Gesamte Länge: 142 mm
Gesamte Breite: 77 mm

#### Nennwerte

Nennlebensdauer: 15.000Nennlichtstrom: 1521 lmNennleistung: 13 W

#### **Service**

• Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 1901112

#### Was unterstützt wird

· Kompatibel mit Effekten: Yes

· WLAN: Wireless G

 Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date

· Max. Anzahl von Zubehör: 9999

 Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514372528

Nettogewicht: 0,1 kgBruttogewicht: 0,11 kg

Höhe: 18,5 cmLänge: 8,5 cmBreite: 8,5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-08 Version: 0.214 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.