

PHILIPS

Tischleuchte

Schreibtischleuchten

DSK501 WK 14 W 27-65K W WV
02

White

Dimmen in Stufen



8719514396814



Mit EyeComfort, für ein Licht, das den Augen gut tut

Schreibtischleuchte mit professioneller asymmetrischer Optik mit abstimmbarer Helligkeit sorgt für bessere Sicht und reduziert schädliche Blendungen

Lichteffekt

- SceneSwitch Farbveränderung

Hochwertige Qualität

- EyeComfort – Licht, das die Augen schont

Überwachung

- Dimmen in Stufen

Besonderheiten

SceneSwitch Farbveränderung

Mit der SceneSwitch Farbveränderung können Sie die allgemeine Stimmung eines Wohnraums zu Hause einstellen. Mit kühlem Tageslicht bleiben Sie konzentriert, mit kaltweißem Licht können Sie produktiver arbeiten, oder Sie entspannen sich mit warmweißem Licht. Das heißt, Sie können die Lampen in Ihrem Zuhause Ihren täglichen Aktivitäten entsprechend steuern.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips

liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Dimmen in Stufen

Wählen Sie aus verschiedenen Dimmstufen, um die richtige Stimmung für den jeweiligen Augenblick zu schaffen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2700–6500 K
- Nennlichtausbeute (Nom): 42

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Schreibtischleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 180 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 3,2 kg
- Gesamte Höhe: 416 mm
- Gesamte Länge: 450 mm
- Gesamte Breite: 437 mm

Service

- Garantie: 1 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 600
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: 100–240
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 14
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)

- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514396814
- Nettogewicht: 3,2 kg
- Bruttogewicht: 5,02 kg
- Höhe: 53 cm
- Länge: 25 cm
- Breite: 29,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-02-21
Version: 0.323

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com