

# PHILIPS

Alpenglow Wandleuchte,  
60 W, E27, ohne  
Leuchtmittel

Außenleuchten

Ohne Leuchtmittel

Anthrazit

Wasserbeständig

8719514417571



## Genieße einen wunderschönen Garten mit Licht

Diese anthrazitfarbene Philips Wandlampe mit Aluminium bringt den Vintage-Look in Deinen Außenbereich. Das hochwertige Glas und das Retrodesign sorgen für eine stilvolle Atmosphäre, die perfekt zu Deinem persönlichen Stil passt.

### **Benutzerfreundlich**

- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

### **Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil**

- Auswahl für traditionellen Stil

### **Hochwertige Qualität**

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas

### **Für den Außenbereich**

- IP44 – wetterfest

# Besonderheiten

## Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

## Auswahl für traditionellen Stil

Diese Leuchte verfügt über ein einmaliges Design, mit dem Du Deinem Außenbereich eine traditionelle Optik verleihen kannst.

## Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas



Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und echtem Glas.

## IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Metall

## Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 0

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Höhenverstellbar: Nein
- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Nein
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Perfekt geeignet für die Schaffung von Atmosphäre: Nein
- Perfekt geeignet als Orientierungslicht: Nein
- Mobil: Nein
- Inklusive Netzteil: Nein
- Schutzhülle enthalten: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Widerstandsfähige, hochwertige Materialien: Ja
- In jede Richtung drehbar: Nein
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (auf/ab): Nein
- Aufladen über USB: Nein
- Warmweißes Licht: Nein
- Herzstück: Nein
- Herzstück: Nein
- Steckertyp: Kein Stecker

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): >60
- Farbtemperatur: 2700 K

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Klassisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,76 kg
- Gesamte Höhe: 180 mm
- Gesamte Länge: 200 mm
- Gesamte Breite: 175 mm

### Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 0
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: 2700
- Fassung/Sockel: E27
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Montageoptionen: Wand

### Was unterstützt wird

- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514417571
- Nettogewicht: 0,76 kg
- Bruttogewicht: 0,89 kg
- Höhe: 18,3 cm
- Länge: 18,3 cm
- Breite: 20,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-04-15  
Version: 0.463

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.