

PHILIPS

Splay
Wandleuchte, 12 W

Außenleuchten

4000 K

Anthrazit

Wasserbeständig

8719514417694



Genieße einen wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Splay Wandleuchte im Anthrazit-Look verleiht deiner Wand ein modernes Aussehen. Sie beleuchtet deinen Eingangsbereich mit indirektem, kaltweißem Licht.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Moderne Außenbeleuchtung

Moderne LED-Beleuchtung

- 5 Jahre Garantie auf LED-System

Hochwertige Qualität

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Für den Außenbereich

- IP44 – wetterfest

Besondere Eigenschaften

- Leistungsstarkes Licht

8719514417694

Hochwertiges Licht

- Kaltweißes Licht 4000 K

Besonderheiten

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 25.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Moderne Außenbeleuchtung

Mit dem beeindruckenden und minimalistischen Design dieser Außenbeleuchtung von Philips sowie dem eleganten und modernen Stil eignet sich die Außenbeleuchtung von Philips perfekt zur Beleuchtung von Gärten, Wegen und Außenbereichen.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe



Diese Lampe von Philips wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Leistungsstarkes Licht

Diese Philips Außenleuchte sorgt für ein leistungsstarkes, warmes Weißlicht. Sie erzeugt einen hellen Lichtkegel zur Beleuchtung Deines Gartens oder Deiner Terrasse.

Kaltweißes Licht 4000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein kaltweißes Licht bei 4000 K.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Metall

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Höhenverstellbar: Nein
- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Nein
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Perfekt geeignet für die Schaffung von Atmosphäre: Nein
- Perfekt geeignet als Orientierungslicht: Nein
- Mobil: Nein
- Inklusive Netzteil: Nein
- Schutzhülle enthalten: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Widerstandsfähige, hochwertige Materialien: Ja
- In jede Richtung drehbar: Nein
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (auf/ab): Nein
- Aufladen über USB: Nein
- Herzstück: Nein
- Herzstück: Nein
- Steckertyp: Kein Stecker

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Stromverbrauch

- Leistung: 12

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,6 kg
- Gesamte Höhe: 240 mm
- Gesamte Länge: 80 mm
- Gesamte Breite: 160 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1200
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: E
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein
- Montageoptionen: Wand

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514417694
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Bruttogewicht: 0,68 kg
- Höhe: 30 cm
- Länge: 10 cm
- Breite: 12 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-30
Version: 0.368

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com