





Finden Sie mit Licht Ihren eigenen Stil

Die Philips Oslo Edelstahlleuchte in Weiß verleiht Deinem Außenbereich ein modernes Aussehen. Die stilvolle Leuchte bringt hochwertiges, warmweißes Licht in Deinen Eingangsbereich.

Nachhaltige Lichtlösungen

· Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Moderne LED-Beleuchtung

· Hochwertige LED-Beleuchtung

Hochwertige Qualität

· Qualitativ hochwertiges Material

Für den Außenbereich

• IP54 – wetterfest

Hochwertiges Licht

· Warmes Weißlicht 2700 K

Besonderheiten

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 15.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Hochwertige LED-Beleuchtung



Diese LED-Leuchten verwenden eine einzigartige, von Philips entwickelte Technologie. Sie schalten sich sofort ein und erzeugen eine optimale Lichtleistung, die die lebendigen Farben in Deinem Garten hervorhebt.

Qualitativ hochwertiges Material



Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

IP54 – wetterfest

Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP54 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Warmes Weißlicht 2700 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

Daten

Design und Materialausführung

· Farbe: Weiß

· Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Staubfrei rostfrei: Ja

· click!FIX-Montage: Ja

· Kompatibel mit allen Dimmern: Nein

Tag-und-Nacht-Sensor: NeinAkzentuierter Lichtstrahl: Ja

· dimmbar: Nein

· Über Fernbedienung dimmbar: Nein

• FFP – Frustration Free Pack: Nein

· Vollständig witterungsbeständig: Ja

· LED integriert: Ja

 Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein

Bewegungssensor: Nein

· Mobil: Nein

• Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

• In jede Richtung drehbar: Nein

· Solarenergie: Nein

 Klappbarer Kopf (nach unten und oben): No

· Aufladen über USB: Nein

Herzstück: NeinSteckertyp: No plug

Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

· Farbtemperatur: 2700 K

Sonstiges

Stil: Zeitgenössisch

Typ: Deckenleuchten

• EyeComfort: Ja

 Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,26 kg
Gesamte Höhe: 70 mm
Gesamte Länge: 220 mm
Gesamte Breite: 220 mm

Service

• Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

· Lichtfarbe: Warmweißes Licht

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F

 IP-Code: IP54 | Geschützt gegen Staubablagerungen im Innern und spritzwassergeschützt

· Schutzklasse: Klasse I

· Austauschbare Lichtquelle: Nein

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514417915

Nettogewicht: 0,26 kgBruttogewicht: 0,53 kg

Höhe: 28 cmLänge: 9 cmBreite: 28 cm



Ausstellungsdatum: 2025-12-06 Version: 0.291 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.