

# PHILIPS

Doris  
Deckenleuchte, 6 W

Außenleuchten


2700 K

White

Wasserbeständig



8719514417915



## Finden Sie mit Licht Ihren eigenen Stil

Die Philips Oslo Edelstahlleuchte in Weiß verleiht Deinem Außenbereich ein modernes Aussehen. Die stilvolle Leuchte bringt hochwertiges, warmweißes Licht in Deinen Eingangsbereich.

### Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

### Moderne LED-Beleuchtung

- Hochwertige LED-Beleuchtung

### Hochwertige Qualität

- Qualitativ hochwertiges Material

### Für den Außenbereich

- IP54 – wetterfest

### Hochwertiges Licht

- Warmes Weißlicht 2700 K

# Besonderheiten

## Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 15.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

## Hochwertige LED-Beleuchtung



Diese LED-Leuchten verwenden eine einzigartige, von Philips entwickelte Technologie. Sie schalten sich sofort ein und erzeugen eine optimale Lichtleistung, die die lebendigen Farben in Deinem Garten hervorhebt.

## Qualitativ hochwertiges Material




Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

### IP54 – wetterfest

Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP54 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

## Warmes Weißlicht 2700 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Staubfrei rostfrei: Ja
- click!FIX-Montage: Ja
- Kompatibel mit allen Dimmern: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Ja
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Mobil: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- In jede Richtung drehbar: Nein
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (auf/ab): Nein
- Aufladen über USB: Nein
- Herzstück: Nein
- Steckertyp: Kein Stecker

### Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

### Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

### Stromverbrauch

- Leistung: 6

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,26 kg
- Gesamte Höhe: 70 mm
- Gesamte Länge: 220 mm
- Gesamte Breite: 220 mm

### Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

### Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 600
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- IP-Code: IP54 | Geschützt gegen Staubablagerungen im Innern und spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514417915
- Nettogewicht: 0,26 kg
- Bruttogewicht: 0,53 kg
- Höhe: 28 cm
- Länge: 9 cm
- Breite: 28 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-13  
Version: 0.291

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.