

PHILIPS

Superslim
Deckenleuchte, 15 W

Außenleuchten

4000 K

Schwarz

SceneSwitch;Wasserbeständig



8719514418011



Eine Lichtquelle, ein Schalter, drei Lichteinstellungen

Immer die passende Stimmung durch veränderte Helligkeit. Mit der Philips SceneSwitch LED-Deckenleuchte kannst Du zwischen drei Helligkeitseinstellungen wählen, die perfekt zu jedem Anlass passen. Es sind weder Dimmer noch zusätzliche Montagearbeiten erforderlich. Alles was Du benötigst, ist ein vorhandener Schalter.

Lichteffekt

- Bietet ein helles, weißes Licht

Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Auswahl an Deckenleuchten für den Außenbereich

Entworfen für Ihren Garten

- IP54 – wetterfest (Außenbeleuchtung)

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- Qualitativ hochwertiges Material

Besonderheiten

Überragende Lichtqualität Energiesparend



Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Auswahl an Deckenleuchten

Nutzen Sie mit dieser Deckenleuchte Ihren Außenbereich optimal. Sie eignet sich perfekt zur Beleuchtung Ihres Hauseingangs oder Ihrer Terrasse.

IP54 – wetterfest (Außenbeleuchtung)

Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP54, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt. Sie eignet sich hervorragend für die Verwendung im Außenbereich.

Qualitativ hochwertiges Material

Diese Leuchte besteht aus mehreren Schichten von Mustern aus hochwertigen Materialien mit überragender Optik. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts und dafür, dass es Ihr Zuhause über viele Jahre hinweg bereichert.

Daten

Lampeneigenschaften

- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Staubfrei rostfrei: Ja
- click!FIX-Montage: Ja
- Kompatibel mit allen Dimmern: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Ja
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Mobil: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- In jede Richtung drehbar: Nein
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (auf/ab): Nein
- Aufladen über USB: Nein
- Herzstück: Ja
- Steckertyp: Kein Stecker

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: SceneSwitch, wasserbeständig

Stromverbrauch

- Leistung: 15

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,47 kg
- Gesamte Höhe: 23 mm
- Gesamte Länge: 250 mm
- Gesamte Breite: 250 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1500
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: E
- IP-Code: IP54
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514418011
- Nettogewicht: 0,47 kg
- Bruttogewicht: 0,54 kg
- Höhe: 25 cm
- Länge: 2,8 cm
- Breite: 24,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-30
Version: 0.279

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.