

PHILIPS

Amber
Schreibtischleuchte

Schreibtischleuchten

4000 K

Schwarz

Dimmbar

8719514420397



Komfortable LED- Beleuchtung, die die Augen schont

Mit ihrem robusten Design und ihrer optimalen Leistung ist die Schreibtischleuchte Philips LED Performance die perfekte Leuchte für Qualität und Helligkeit in jedem Wohnbereich. Angenehmes Licht, das Deine Augen schont.

Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Überwachung

- Dimmen in Stufen

Besonderheiten

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte,

Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzl Lebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht,

das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Dimmen in Stufen

Wählen Sie aus verschiedenen Dimmstufen, um die richtige Stimmung für den jeweiligen Augenblick zu schaffen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennlichtausbeute (Nom): 24

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büroflächen
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Schreibtischleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 1000 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,33 kg
- Gesamte Höhe: 245 mm
- Gesamte Länge: 292 mm
- Gesamte Breite: 39 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 120
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: 5 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse III

Die Lampe

- Software-Upgrade möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514420397
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Bruttogewicht: 0,39 kg
- Höhe: 28,3 cm
- Länge: 6,8 cm
- Breite: 10,3 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-30
Version: 0.310

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.