

# PHILIPS

Mauve  
Deckenleuchte, 16 W

Deckenleuchten

2700 K

White

Sensor



8719514431843



## Komfortables Licht mit Bewegungssensorik sorgt für zusätzliche Energieeinsparung

Mehr Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die Philips LED-Deckenleuchte mit Bewegungssensorik schaltet sich mit einem Sensor ganz einfach ein und aus. Das bedeutet, Du kannst Deine Zimmer betreten und verlassen, ohne nach einem Schalter suchen zu müssen. Dank des großen Sichtwinkels und der LED-Technologie mit Sofortstart ist die Beleuchtung in Deinem Zuhause bei Bedarf immer nur dann eingeschaltet, wenn Du sie benötigst.

### **Einfach in der Handhabung**

- Mit dem integrierten, automatischen Bewegungssensor schaltet diese Leuchte sich automatisch ein, wenn jemand vorbeigeht.
- Einfache Installation

### **Lebensdauer**

- Energiesparend

# Besonderheiten

## Integrierter Bewegungssensor Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation:  
Befestige oder hänge die Leuchte

einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

## Energiesparend

Das spart Energie und ist gut für Dein Konto und die Umwelt.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 106

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Wohnzimmer, Büroflächen
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Bewegungssensor

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 140 mA

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,5 kg
- Gesamte Höhe: 72 mm
- Gesamte Länge: 320 mm
- Gesamte Breite: 320 mm

## Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

## Technische Daten

- Durchmesser: 320 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1700
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I

## Was unterstützt wird

- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8719514431843
- Nettogewicht: 0,48 kg
- Bruttogewicht: 0,79 kg
- Höhe: 34,2 cm
- Länge: 8,2 cm
- Breite: 34,2 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-04-01  
Version: 0.272

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.