





# Eine Leuchte. Zwei Lichtzonen. Drei Einstellungen.

Das Design dieser eleganten, schlanken, weißen Deckenleuchte passt an jede Decke. Die sauberen, runden Linien des Hauptlichts werden durch ein kluges, lineares Randlicht akzentuiert. Beide Lichter gemeinsam erzeugen mithilfe von drei einzigartigen, kaltweißen Lichteinstellungen bei 2.700 K einen schönen, gleichmäßigen Lichteffekt. Die Leuchte ist in drei Größen erhältlich und passt daher perfekt in jeden Raum Deines Hauses. Es verfügt über eine praktische Memory-Funktion für Deine letzte Einstellung. Die Deckenleuchte Ozziet ist ausgeschaltet genauso ästhetisch anzusehen wie eingeschaltet.

#### Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

• Perfekt zum Entspannen und Verweilen

#### **Passend zu Deiner Einrichtung**

· Superschlankes Design

#### Einfach in der Handhabung

- · Merke Dir Deinen bevorzugten Modus für eine einfache Auswahl
- Einfache Installation

#### Lichteffekt

· Licht mit zwei Zonen

### Besonderheiten

#### Perfekt zum Entspannen und Verweilen

Das Wohnzimmer bildet das Herz jedes Zuhauses – es ist der Ort, an dem die Familie sich versammelt, entspannt und Gäste empfängt. Die Beleuchtung für Ihr Wohn- und Schlafzimmer muss flexibel sein und einfach an die unterschiedlichen

Beleuchtungsbedürfnisse über den Tag hinweg angepasst werden können. Mit einer durchdachten Platzierung unterschiedlicher Lichtquellen und durch das Experimentieren mit mehrstufigen

Beleuchtungsmöglichkeiten schaffen Sie Atmosphäre im Raum und verleihen ihm ein warmes, einladendes Ambiente.

#### Superschlankes Design

Das schlanke Design eignet sich hervorragend für Räume mit niedrigen Decken, da die Lampe bündig an der Oberfläche sitzt.

### Merke Dir Deinen bevorzugten Modus für eine einfache Auswahl

Das System speichert Deine Favoriten, damit eine einfach Auswahl getroffen werden kann, ganz gleich, ob lieber ein warmes Licht für gemütliche Abende oder ein helles weißes Licht zum Fokussieren.

#### **Einfache Installation**

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

#### Licht mit zwei Zonen

Noch nie konnte das Ambiente in Deinem Zimmer so leicht verändert werden. Mit der LED-Deckenleuchte SceneSwitch Dual Zone von Philips bestimmst Du die Stimmung mit drei einzigartigen Einstellungen. Durch die Kombination aus Hauptlicht und linearem Randlicht können Einstellungen vorgenommen werden, die perfekt auf geselliges Beisammensein, Konzentration und gemütliche Momente abgestimmt sind. All das mit Deinem vorhandenen Schalter, ganz ohne Dimmer oder Installation.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- · dimmbar: Ja

#### Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

#### **Nutzlebensdauer**

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- · Nennlebensdauer: 20.000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- · LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

#### Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- · Nennlichtausbeute (Nom): 104 lm/W

#### **Sonstiges**

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- $\bullet \ EyeComfort: Ja\\$
- · Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

#### **Andere Eigenschaften**

· Lampenstrom: 185 mA

#### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 1 kg
Gesamte Höhe: 45 mm
Gesamte Länge: 400 mm
Gesamte Breite: 400 mm

#### Service

• Garantie: 5 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

· Durchmesser: 400 mm

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

2300

Lichtfarbe: Warmweißes LichtNetzstrom: AC 220–240

• IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

· Schutzklasse: Klasse II

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514431980

Nettogewicht: 1 kgBruttogewicht: 1,44 kg

Höhe: 42,5 cmLänge: 5,4 cmBreite: 42,5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-12-06 Version: 0.271 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.