

PHILIPS

Glühlampe 18,5 W
(entspr. 150 W) A80 E27

Smarte LED

Gesamtes Farbspektrum

Kunststoff

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung mit der WiZ App oder
per Sprache



8719514437319

A
↑
G E



Farbenfrohes Licht, das sich jeder Stimmung anpasst

Bringe mit der smarten Philips LED Lampe mit hoher Lichtleistung und hohem Farbspektrum farbiges Licht in jede Standardlampe oder Leuchte in deinem Zuhause. Diese Lampe ist WiZ connected, daher kannst Du dein bestehendes Wlan nutzen, um sie mit der WiZ App oder deiner Stimme zu steuern.

Einfache Einrichtung

- Einfaches Plug-and-Play

Smarte Steuerung

- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar
- Alle Hände frei dank Sprachsteuerung

Smarte Eigenschaften

- Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lichtmodi

- Millionen Farben und dynamische Lichtmodi
- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest
- Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi
- Bringe eine Extrapolation Licht in dein Zuhause

Besonderheiten

Einfaches Plug-and-Play



WiZ funktioniert mit deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

Ortsunabhängige Steuerung



Steuere deine WiZ-Lampen mit deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Alle Hände frei dank Sprachsteuerung



Steuere deine Lampen einfach mit deiner Stimme, aktiviere dazu einfach die Integration in Google, Alexa oder richte einen Siri-Kurzbefehl ein.

Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lass deine Lampen automatisch auf deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit dein Licht angeht, wenn du nach Hause kommst und ausgeht, wenn du es nicht brauchst.

Millionen Farben und dynamische Lichtmodi



Wähle aus Millionen Lichtfarben und lass in deinem Zuhause eine einmalige Atmosphäre entstehen. Genieße die subtilen Unterschiede, die unsere dynamischen Lichteffekte erzeugen.

Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest



Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten festzulegen.

Eigene Szenen



Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment deines Tages. Speichere deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der Fernbedienung oder deiner Stimme auf.

Besonders hell



Erhellen dein Zuhause mit dieser Glühlampe mit hoher Lichtleistung. Diese Leuchte bietet ausreichend Helligkeit zum Arbeiten oder für Freizeitaktivitäten und eignet sich auch für große Räume mit hohen Decken.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A80
- Sockel: E27
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0,3 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
- Farbtemperatur: 2200–6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Nomineller Lichtstrom: 2452 lm
- Startzeit: <0,5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichteistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 132 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 140 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514437319
- Artikelnr.: 871951443731900
- Produkttitel: PHI WFB 150W A80 E27 922–65 RGB 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,5
- Spannung: 220–240 V
- Äquivalente Wattleistung: 150 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Leistung: 18,5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 19

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 163 mm
- Gesamte Länge: 163 mm
- Gesamte Breite: 83 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000
- Nennlichtstrom: 2452 lm
- Nennleistung: 18,5 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50–60
- EPREL-Registrierungsnummer: 1901103
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: Wireless G
- Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514437319
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Bruttogewicht: 0,31 kg
- Höhe: 21,6 cm
- Länge: 10,5 cm
- Breite: 10,7 cm

8719514437319



Ausstellungsdatum:
2026-01-11
Version: 0.209

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com