



Die flexible Schreibtischlampe für jeden Ort

Mit ihrem robusten Design und ihrer optimalen Leistung ist die Schreibtischleuchte Philips LED Performance die perfekte Leuchte für Qualität und Helligkeit in jedem Wohnbereich. Angenehmes Licht, das Deine Augen schont.

Hochwertige Qualität

• EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Überwachung

- · Dimmen in Stufen
- Einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit

Besonderheiten

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte,

Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang

Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Dimmen in Stufen

Wählen Sie aus verschiedenen Dimmstufen, um die richtige Stimmung für den jeweiligen Augenblick zu schaffen.

Einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit

Eine andere Farbtemperatur und Helligkeit verändert die Stimmung und Atmosphäre in einem Zimmer und passt das Licht an verschiedene Aktivitäten an.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- · Lampenform: Rechteck

Design und Materialausführung

• Farbe: Weiß

Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- · Lichtstromerhalt: 70%
- · Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- · LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- · Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2700-4000-6500 K
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- · Nennlichtausbeute (Nom): 161 lm/W

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer
- · Stil: Zeitgenössisch
- · Typ: Schreibtischleuchten
- · EyeComfort: Ja
- · Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Andere Eigenschaften

· Lampenstrom: 900 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- · Nettogewicht: 0,37 kg
- · Gesamte Höhe: 390 mm
- · Gesamte Länge: 155 mm
- Gesamte Breite: 94 mm

Service

• Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

· Lichtfarbe: 3000/4000/5700

Netzstrom: 5 VLeuchte dimmbar: Ja

Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4.5
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

· Schutzklasse: Klasse III

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514474208

Nettogewicht: 0,37 kgBruttogewicht: 0,44 kg

Höhe: 26,6 cmLänge: 10 cmBreite: 10 cm



Ausstellungsdatum: 2025-10-25 Version: 0.149 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.