

# PHILIPS

Tyla Wandleuchte,  
9 W

Außenleuchten

4000 K

Anthrazit

Sensor; Wasserbeständig



8719514476875



## Gehe durch den Garten oder entspanne Dich bei einer wunderschönen Gartenbeleuchtung

Die Philips Tyla LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazit umrahmt das gemütliche Licht in einem widerstandsfähigen Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Im Ruhezustand erzeugt sie mit kaltweißem Licht ein ansprechendes Ambiente. Bei Anwesenheit von Personen hellt sich das Licht automatisch auf.

### Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzungsdauer von bis zu 25.000 Stunden

### Moderne LED-Beleuchtung

- 5 Jahre Garantie auf LED-System
- Hochwertige LED-Beleuchtung

8719514476875

#### **Hochwertige Qualität**

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

#### **Für den Außenbereich**

- IP44 – wetterfest

#### **Besondere Eigenschaften**

- Lampe mit dualer Helligkeit
- Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

#### **Hochwertiges Licht**

- Warmes Weißlicht 2700 K

# Besonderheiten

### Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 25.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

### 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

### Hochwertige LED-Beleuchtung



Diese LED-Leuchten verwenden eine einzigartige, von Philips entwickelte Technologie. Sie schalten sich sofort ein und erzeugen eine optimale Lichtleistung, die die lebendigen Farben in Deinem Garten hervorhebt.

### Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe



Diese Lampe von Philips wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

### IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

### Lampe mit dualer Helligkeit


Erzeuge mit der Funktion „Duale Helligkeit“ ein flexibles und ansprechendes Ambiente. Das Licht wird im Ruhezustand dunkler und wenn Personen anwesend sind automatisch heller. So entsteht immer die richtige Helligkeit.

### Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor



Diese Leuchten mit eingebautem Bewegungsmelder begrüßen Dich automatisch, wenn Du nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommst. Oder sie werden heller, wenn Besucher eintreffen. Die einzigartige Dämmerungsfunktion schaltet das Licht automatisch ein, wenn es draußen dunkel wird. Eine ideale Sache für lange Sommerabende im Freien oder mehr Sicherheit.

### Warmes Weißlicht 2700 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Metall

## Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 25.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Staubfrei rostfrei: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Solarenergie: Nein
- Herzstück: Nein

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Bewegungssensor, wasserbeständig

## Stromverbrauch

- Leistung: 9

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,682 kg
- Gesamte Höhe: 188 mm
- Gesamte Länge: 184 mm
- Gesamte Breite: 158 mm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 930
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: 220-240
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

## Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

## Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514476875
- Nettogewicht: 0,68 kg
- Bruttogewicht: 1,03 kg
- Höhe: 20 cm
- Länge: 17,5 cm
- Breite: 21,5 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-13  
Version: 0.361

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.