



# Gartenleuchten, die Du einfach einstecken, anschließen und genießen kannst

In der Produktfamilie der Philips GardenLink Niedervoltleuchten gibt es eine Reihe von Außenleuchten, die Du ganz einfach und sicher selbst installieren kannst. Schließe mehrere Leuchten an ein einziges Netzteil an und stecke es in eine herkömmliche Steckdose. Füge ganz nach Deinen Vorstellungen einfach weitere Leuchten hinzu oder positioniere sie neu. Die Verkabelung ist einfach und Niederspannung bedeutet, dass keine Gefahr für Dich, Deine Kinder oder Deine Haustiere besteht.

### Benutzerfreundlich

- · Kompatibel mit allen Leuchten und dem Zubehör von GardenLink
- Einfache Installation mit Twist & Lock-Steckverbindern

### **Sichere Anwendung**

· Zusätzliche Sicherheit dank Schutzkleinspannung

### Für den Außenbereich

• IP67 – wetterfest

### Besonderheiten

## Kompatibel mit allen Leuchten und dem Zubehör von GardenLink

Jede Leuchte von GardenLink ist mit dem gleichen Twist & Lock-Steckverbinder für eine einfache Installation und einen einfachen Anschluss ausgestattet. Bei Bedarf kannst Du die Leuchten und das Zubehör einfach neu positionieren und Licht in jede Ecke Deines Gartens bringen.

### Einfache Installation mit Twist & Lock-Steckverbindern

Super einfache Installation und einfacher Anschluss mit dem Twist & Lock-Steckverbinder. Stecke die Leuchten einfach in die Steckdose und genieße das Licht!

### Zusätzliche Sicherheit dank Schutzkleinspannung

Niederspannungslampen (12 V) kannst Du ohne Stromschlaggefahr selbst installieren. Du brauchst keinen Elektriker.

### IP67 - wetterfest



Dieses Philips GardenLink Netzteil wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt und streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP67 besagt, dass es gegen zeitweiliges Eintauchen geschützt ist.

### Daten

### Design und Materialausführung

Farbe: SchwarzMaterial: Kunststoff

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Staubfrei rostfrei: Ja

Vollständig witterungsbeständig: Ja

#### Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

### **Sonstiges**

- · Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Zubehör
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Niedervolt, wasserbeständig

### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,69 kg
Gesamte Höhe: 42 mm
Gesamte Länge: 52 mm
Gesamte Breite: 179 mm

### **Service**

· Garantie: 2 Jahr(e)

### **Technische Daten**

· Netzstrom: 220-240 V

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: keine Angabe

 IP-Code: IP67 | Staubdicht und vorübergehend tauchfest

· Schutzklasse: Klasse II



Ausstellungsdatum: 2025-11-05 Version: 0.340 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.