





Richte hochwertiges LED-Licht einfach dorthin, wo Du es haben möchtest

In der Produktfamilie Mimosa gibt es Wand- und Bodenleuchten in einem brandneuen Design. Damit kannst Du das Licht dorthin richten, wo Du es haben möchtest. Mimosa Leuchten sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Ihre effizienten LED-Module und die zuverlässige Elektronik gewährleisten eine lange Nutzlebensdauer. Die Leuchten sind mit warm- oder kaltweißem Licht erhältlich.

Benutzerfreundlich

- · Einstellbare Lichtrichtung
- · Breite Lichtverteilung

Nachhaltige Lichtlösungen

· Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Moderne LED-Beleuchtung

- 5 Jahre Garantie auf LED-System
- · Hochwertige LED-Beleuchtung

8719514477315

Hochwertige Qualität

• Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Für den Außenbereich

• IP44 – wetterfest

Besonderheiten

Einstellbare Lichtrichtung

Mit diesem einzigartigen, drehbaren Panel richtest Du das Licht einfach dorthin, wo Du es brauchst. Es ist das perfekte Licht für alle Deine Aktivitäten im Freien, ob nun für das Abendessen mit Familie und Freunden auf Deiner Terrasse oder zur Entspannung im Garten mit einem guten Buch.

Breite Lichtverteilung

Diese Leuchte sorgt für mehr Helligkeit in allen Deinen Außenbereichen.

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 25.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

Hochwertige LED-Beleuchtung



Diese LED-Leuchten verwenden eine einzigartige, von Philips entwickelte Technologie. Sie schalten sich sofort ein und erzeugen eine optimale Lichtleistung, die die lebendigen Farben in Deinem Garten hervorhebt.

Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe



Diese Lampe von Philips wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

IP44 - wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: AnthrazitMaterial: Metall

Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Staubfrei rostfrei: Ja

 Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein

· Tag-und-Nacht-Sensor: Nein

· Vollständig witterungsbeständig: Ja

LED integriert: JaBewegungssensor: NeinSolarenergie: Nein

• Warmweißes Licht: Nein

· Herzstück: Nein

Gartenbereich

• Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

· Farbtemperatur: 4000 K

Sonstiges

· Stil: Zeitgenössisch

· Typ: Sockel-/Wegeleuchten

• EyeComfort: Nein

 Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,663 kg
Gesamte Höhe: 250 mm
Gesamte Länge: 120 mm
Gesamte Breite: 120 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:680

Lichtfarbe: 4000KNetzstrom: 220-240

• Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F

• IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

· Schutzklasse: Klasse I

· Austauschbare Lichtquelle: Nein

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514477315

Nettogewicht: 0,66 kgBruttogewicht: 0,79 kg

Höhe: 27 cmLänge: 7 cmBreite: 15 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-01 Version: 0.257 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.