PHILIPS

Arbour Sockel-/ Wegeleuchte, 3,8 W

Außenleuchten

3000 K

Anthrazit

Wasserbeständig

8719514490246



Unsere bisher energieeffizientesten LED-Leuchten

Philips hat eine ultraeffiziente Außenleuchte entwickelt. Mithilfe neuer Technologien reduziert sie CO2-Emissionen, Materialverschwendung und den Energieverbrauch. Dank der erstaunlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden hält sie mehr als dreimal länger als die entsprechenden LED-Außenleuchten von Philips. Der Energieverbrauch beträgt nur noch 50 %. Das ist genau das, was wir für mehr Nachhaltigkeit auf dem Planeten benötigen.

Nachhaltige Lichtlösungen
- Ultra Effizient

Moderne LED-Beleuchtung
- 5 Jahre Garantie auf LED-System

Hochwertige Qualität
- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Für den Außenbereich
- IP44 – wetterfest

8719514490246

Hochwertiges Licht

- Helles, weißes Licht 3000 K

Besonderheiten

Ultra Effizient



Diese Lampe verbraucht mindestens 50 % weniger Energie als gleichwertige Standard-LED-Leuchten von Philips.

5 Jahre Garantie auf LED-System

Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Diese Lampe von Philips wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Helles, weißes Licht 3000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein helles, weißes Licht bei 3000 K.

Daten

Design und Materialausführung
- Farbe: Anthrazit
- Material: Metall

Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer: 50.000

Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmweißes Licht: Nein
- Herzstück: Nein

Gartenbereich
- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K

Sonstiges
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Sockel-/Wegeleuchten
- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: UltraEfficient
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht: 1,32 kg
- Gesamte Höhe: 400 mm
- Gesamte Länge: 100 mm
- Gesamte Breite: 100 mm

Service
- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 800
- Lichtfarbe: 3000 K
- Netzstrom: 220-240
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: A
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Ja

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8719514490246
- Nettogewicht: 1,32 kg
- Bruttogewicht: 1,45 kg
- Höhe: 41,5 cm
- Länge: 11 cm
- Breite: 11 cm

Ausstellungsdatum: 2025-11-29
Version: 0.212

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.