



## IMAGEO 3 x einstellbarer Spot

Mit drei einstellbaren Spots erzeugt die smarte Spotleuchte WiZ Imageo in Weiß ein warm- oder kaltweißes Licht für jeden Raum. In Verbindung mit dem vorhandenen WLAN kann sie über die WiZ App oder per Stimme gesteuert werden.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Einstellbares Weiß
- Plattenabmessungen: 8\*44 CM
- IP20/Metall/Weiß



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



## Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.




## Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



## Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: Rechteck  
dimmbar: Ja

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß  
Material: Metall

## NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 15.000

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Nein  
LED-Lampe(n) im Lieferumfang  
enthalten: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten: Nein

## LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 90$   
Farbtemperatur: 2700-6500 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2  
Nennlichtausbeute (Nom): 69 lm/W

## SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer  
Esszimmer

## STROMVERBRAUCH

Spannung: 220-240 V

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,018 kg  
Gesamte Höhe: 123 mm  
Gesamte Länge: 440 mm  
Gesamte Breite: 105 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung der im Lieferumfang  
enthaltenen Lampe: 345  
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
1035  
Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht  
Energieklasse der im Lieferumfang  
enthaltenen Lichtquelle: G  
Wattleistung des im Lieferumfang  
enthaltenen Leuchtmittels: 4.9  
Maximale Wattleistung der  
Ersatzlampe: 5  
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt  
(Finger)  
Schutzklasse: Klasse I  
Austauschbare Lichtquelle: Ja  
Anzahl Lichtquellen: 3

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514551794  
Nettogewicht: 1,02 kg  
Bruttogewicht: 1,21 kg  
Höhe: 14,5 cm  
Länge: 8,3 cm  
Breite: 44,3 cm