


Deckenleuchte Rune 21W

Die Zweizonenbeleuchtung der LED-Deckenleuchte Rune erzeugt einen schwebenden Lichteffekt und dynamische Farbkombinationen. Mit der Mittelzone für kühles, helles oder warmweißes Umgebungslicht und einem Ring aus Farblicht sind personalisierte Szenen möglich, die jedes Mal für eine angenehme Überraschung sorgen.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Hauptbeleuchtung: Einstellbares Weiß, seitliche Beleuchtung: Gesamtes Farbspektrum
- Abmessungen: Ø 400
- IP20/Kunststoff/Schwarz



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen


Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.

Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.

Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.



TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Metall Kunststoff

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 30.000
Nennlebensdauer: 20.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 100 lm/W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Esszimmer Schlafzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 200 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,2 kg
Gesamte Höhe: 45 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 400 mm
Gesamte Lichteistung der Leuchte: 2100
Lichtfarbe: Farbiges und weißes Licht (RGBW)
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 21
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant IFTTT KlikAanKlikUit Samsung SmartThings Sonos

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514554290
Nettogewicht: 1,2 kg
Bruttogewicht: 1,71 kg
Höhe: 42,8 cm
Länge: 5,4 cm
Breite: 42,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.