



Smart Button

Dieser benutzerfreundliche Schalter hat etwas Überraschendes: Er funktioniert überall. Einfach ohne Schrauben an der Wand oder in einer Ecke anbringen oder dank des integrierten Magneten an einer Metallfläche befestigen. Nimm ihn mit in jeden Raum und steuere Deine Lampen ganz einfach.

PRODUKT-HIGHLIGHTS


- Batteriebetrieben
- IP20/Kunststoff/weiß
- Funktioniert mit allen Produkten von WiZ Connected




Batteriebetriebener Schalter zur Verwendung und Platzierung an jedem Ort
Befestige die mitgelieferte Montageplatte einfach an der Wand. Der in den Schalter integrierte Magnet hält den Schalter fest am Platz. Probiere den Schalter doch einmal auf anderen Metalloberflächen aus oder lass ihn einfach auf einem Schreibtisch oder Tisch in Deiner Nähe liegen. Viel Spaß damit.



Kabellose Steuerung von WiZ Lampen
Die Steuerung von WiZ Lampen geht ganz schnell und einfach. Das Licht lässt sich per Tastendruck leicht ein-/ausschalten und dimmen. Die direkte Verbindung mit WiZ Lampen funktioniert auch, wenn das WLAN ausgefallen ist.



Großer Steuerbereich von 15 m
In einer normalen Innenumgebung mit Trennwänden und Wänden ist eine Steuerung von Lampen und Geräten innerhalb einer Reichweite von 15 Metern möglich.



Einfache Steuerung einer oder mehrerer Lampen in einem Zimmer
Dieses tragbare Zubehör für die Steuerung kann mit einem Zimmer verbunden werden und bis hin zu 50 Lampen in diesem Zimmer auslösen. Durch Ändern des für das Zubehör in der App verknüpften Zimmers kann ein anderes Zimmer gesteuert werden.



Kompatibel mit allen „Connected by WiZ“ Lampen
Dieses WiZ Zubehör für die Steuerung wurde entwickelt, um alle Beleuchtungsarten im WiZ System zu steuern. Alle Lampen jeder Marke lassen sich damit steuern, solange sie die Aufschrift „Connected by WiZ“ tragen.



Die passende Stimmung mit nur einem Klick
Schalte das Licht mit einem Tastendruck ein/aus. Zur Anpassung der Helligkeit die Taste lang drücken. Und schon ist die passende Stimmung zum Greifen nah!



TECHNISCHE DATEN

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Steuerdistanz: 15 m

STROMVERBRAUCH

Spannung: 3 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,066 kg
Gesamte Höhe: 18,5 mm
Gesamte Länge: 64 mm
Gesamte Breite: 64 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp: AAA (LR03)
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)
Schutzklasse: Klasse III

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514554795
Nettogewicht: 0,07 kg
Bruttogewicht: 0,12 kg
Höhe: 16,1 cm
Länge: 4,6 cm
Breite: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.