



## Superslim Deckenleuchte 22W

Mit WiZ Super Slim entsteht ganz einfach ein alltagstaugliches Licht. Ihr großflächiges, kreisförmiges Licht durchflutet den Raum mit kühlem blauem Licht, das wach macht und die Konzentration fördert. Wird es zu einer sanften und warmen Farbe gedimmt, fällt die Entspannung leichter.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Tunable White
- Abmessungen: Ø 430
- IP20/Kunststoff/Schwarz



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



## Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



## Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



## Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

## TECHNISCHE DATEN

### LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Dimmbar: Ja

### DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz  
Material: Kunststoff

### NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 20.000  
Nennlebensdauer: 20.000

### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein  
Solarenergie: Nein  
Warmes, dimmbares Licht: Nein

### LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 80$   
Farbtemperatur: 2700-6500 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2  
Nennlichtausbeute (Nom): 111

### SONSTIGES

Speziell geeignet für: Schlafzimmer  
Esszimmer Wohnzimmer  
Kinderzimmer

### ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 110 mA

### STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.9  
Spannung: 220-240 V

### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,4 kg  
Gesamte Höhe: 23 mm

### SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

### TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 430 mm  
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2450  
Lichttechnologie: LED  
Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht  
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 22  
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)  
Schutzklasse: Klasse II

### DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

### WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: 802.11b/g/n  
Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kompatible Betriebssysteme: iOS  
Android  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant  
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings  
Siri-Kurzbefehle  
Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

### PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514554955  
Nettogewicht: 1,25 kg  
Bruttogewicht: 1,43 kg  
Höhe: 43 cm  
Länge: 2,8 cm  
Breite: 42,5 cm