



LED-Lightstrip 4 m

Unsere 4 Meter langen RGBIC-Lightstrips sind für die Installation in mittelgroßen Räumen konzipiert. Diese verschönern sie mit über 16 Millionen verschiedener Farbtöne. Nutze mehr als vorgegebene Farbtöne und nutze die individuell steuerbaren Vollfarbsegmente für faszinierende Effekte wie Regenbögen in schneller Folge, Farüberblendungen und glitzernde Lichter. Klebe den flexiblen Lightstrip an eine beliebige Stelle und verwende die intuitive WiZ App, um die Beleuchtung über Dein WLAN zu steuern. Funktionen wie statische und dynamische Beleuchtungsmodi, smartes Dimmen und Beleuchtungsplanung ermöglichen Dir die Kontrolle über Dein gesamtes System – sogar, wenn Du außer Haus bist. Funktioniert mit Google Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit. Für den ultimativen Bedienkomfort.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- IP20/Kunststoff



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchrosierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
Inklusive Netzteil: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Ambience

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 70 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0,7
Spannung: 220-240 V
Leistung: 10,2

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,18 kg
Gesamte Höhe: 0,21 mm
Gesamte Länge: 400 mm
Gesamte Breite: 1 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte: NA
Lichtfarbe: RGB
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514866553
Nettogewicht: 0,18 kg
Bruttogewicht: 0,27 kg
Höhe: 16,7 cm
Länge: 8,2 cm
Breite: 13,9 cm