

# PHILIPS

RGBICWW-LED-  
Streifen, 5 m, Typ C

Smarte LED

Mehrfarbige Lichteffekte

Einstellbares Weißlicht

Ablängbar und einfach zu  
installieren



8719514866713



## Leuchtende Farben, helles Weiß

Verwandle Deinen Raum mit lebendigen, mehrfarbigen Displays – mit dynamischen Effekten wie beweglichen Regenbögen, sanften Farbübergängen und funkelnden Mustern – und das alles bei gleich bleibender Helligkeit von Anfang bis Ende. Die WiZ App ist einfach einzurichten, vollständig kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten und Matter-zertifiziert für die nahtlose Integration mit Smart-Home-Assistenten wie Alexa, Apple Home und Google Home.

### Einfache Einrichtung

- Wirklich einfach einzurichten
- Einfache Installation

### Smarte Eigenschaften

- Automatisiere dein Licht mit Routinen
- SpaceSense Bewegungserkennung

### Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

### Lichtmodi

- Verwandle Dein Zuhause mit Licht
- Voreingestellte Lichtmodi für Deinen Komfort

# Besonderheiten

## Wirklich einfach einzurichten



1. WiZ APP herunterladen  
2. Schalte Dein Licht ein  
3. Verbinde Dein Licht mit WLAN

## Einfache Installation



Biege und schneide sie zurecht, dann verwende die doppelseitige Klebefläche und das Montagezubehör, um sie zu montieren.

## Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lass deine Lampen automatisch auf deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit dein Licht angeht, wenn du nach Hause kommst und ausgeht, wenn du es nicht brauchst.

## SpaceSense Bewegungserkennung




Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

## Matter-zertifiziert



Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

## Verwandle Dein Zuhause mit Licht



Bringe farbenfrohe Lichtstimmungen in Dein Wohnzimmer und Dein Schlafzimmer oder beleuchte Deine Küchentheke mit hellem, weißem Licht.

## Voreingestellte Lichtmodi für Deinen Komfort



Passe Deine Beleuchtung mit Weißlicht-Modi wie Daylight, Cozy und Focus an Deine Stimmung oder Aktivität an. Erlebe leuchtende Farbverläufe mit Modi wie Party und Sunset für alle Farben.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

### Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
- Inklusive Netzteil: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

### Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 80$
- Farbtemperatur: 2700/6500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht:  $< 2$
- Nennlichtausbeute (Nom): 95

### Lichterkette/Lightstrip

- Verlängerung möglich: Nein

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Entertainment-Raum

### Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 125 mA

### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.75
- Spannung: 220–240 V
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,331 kg
- Gesamte Höhe: 0,25 mm
- Gesamte Länge: 500 mm
- Gesamte Breite: 1 mm

### Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Frequenz: 50/60
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1900
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 23
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

### Die Lampe

- Bauform: NA
- Software-Upgrades möglich: Ja

### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514866713
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Bruttogewicht: 0,45 kg
- Höhe: 18,7 cm
- Länge: 8,2 cm
- Breite: 18,9 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-06-13  
Version: 0.253

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.