



# **Bodenspot-Starterset**

Die mit Niederspannung betriebene Spots zaubern helle, dynamische Lichtreihen. Dank der mitgelieferten Bodenspieße lassen sie sich mühelos in der Einfahrt, im Vorgarten oder im Hinterhof installieren. Die Steuerung dieser wasserbeständigen Spots erfolgt bequem über das vorhandene WLAN-System. Mit bis zu fünf aneinandergereihten Spots wird das Parken, Spazieren und Entspannen im Außenbereich zu einem Vergnügen.

# **PRODUKT-HIGHLIGHTS**

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- Für den Außenbereich ausgelegt

EAN: 8720169071599 wizconnected.com





### Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems

Verbinde Deine neuen Lampen mit Deinem vorhandenen WLAN und schon kannst Du auf alle smarten Funktionen zugreifen. Du kannst Lampen steuern, wenn Du nicht zu Hause bist und Zeitpläne festlegen, um sie automatisch ein- und auszuschalten. Dafür ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Solange der Regler in Reichweite des WLANS ist, sind alle verbundenen Lampen auch außerhalb der WLAN-Reichweite vollständig steuerbar.



#### Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



#### Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung

Stelle Deine Außenbeleuchtung so ein, dass sie jeden Tag automatisch angeht, bevor Du nach Hause kommst. So kannst Du Deine Umgebung klar sehen und bekommst ein Gefühl von Sicherheit. Oder stelle die Beleuchtung so ein, dass sie morgens, wenn sie nicht mehr benötigt wird, automatisch ausgeht. Das spart Energie und Kosten.



#### Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.



### Niedervolttechnologie und einfache Installation

Konzipiert für Spaß im Außenbereich! Eine komplizierte Verkabelung oder spezielle Installation ist nicht erforderlich. Einfach einstecken und los geht's. Du möchtest den Standort der Leuchte ändern? Dann schraube einfach den Adapter ab und bringe ihn an den gewünschten Ort.



### Intensiviere die Stimmung, indem Du für jeden Spot eine andere Farbe einstellst

Intensiviere die Stimmung des Lichts durch das Spiel dynamischer Lichtmodi. Stelle einfach jeden Spot so ein, dass er in einer anderen Farbe leuchtet. Mische und kombiniere Millionen Lichtfarben oder verschiedene Lichtmodi und erzeuge passend zu Deinem Stil einen einzigartigen Lichteffekt.

EAN: 8720169071599 wizconnected.com



# **TECHNISCHE DATEN**

#### **LAMPENEIGENSCHAFTEN**

Verwendungszweck: Outdoor Lampenform: Rechteck

dimmbar: Ja

#### DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz Material: Metall

#### **NUTZLEBENSDAUER**

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr Lichtstromerhalt: 70%

Anzahl der Schaltzyklen: 50.000 Nennlebensdauer: 25.000

#### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja

LED integriert: Ja

LED-Lampe(n) im Lieferumfang

enthalten: Ja

Fernbedienung im Lieferumfang

enthalten: Nein

#### **LICHTEIGENSCHAFTEN**

Abstrahlwinkel: 50 Grad Farbkonsistenz: 7 SDCM Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80

Farbtemperatur: 2700-5000 K Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

Nennlichtausbeute (Nom): 54 lm/W

#### **SONSTIGES**

Speziell geeignet für: Balkon

#### **ANDERE EIGENSCHAFTEN**

Lampenstrom: 77 mA

#### **STROMVERBRAUCH**

Spannung: 220-240 V

#### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,76 kg Gesamte Höhe: 202 mm Gesamte Länge: 8.800 mm Gesamte Breite: 74 mm

#### **SERVICE**

Garantie: 2 Jahr(e)

#### **TECHNISCHE DATEN**

Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 450

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

540

Lichtfarbe: 2700–5000 (RGB) Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 10 Maximale Wattleistung der

Ersatzlampe: 10

IP-Code: IP65 (Adapter IP44) Schutzklasse: UL nicht geerdet Austauschbare Lichtquelle: Nein

Anzahl Lichtquellen: 2

#### **WAS UNTERSTÜTZT WIRD**

Kompatibel mit Effekten: Yes

WLAN: Wireless G

Festgelegter Unterstützungszeitraum:

Minimum of 60 months after

introduction date

Max. Anzahl von Zubehör: 9999 Kommunikationsprotokoll: Bluetooth

WLAN (2,4 GHz)

#### **PACKMASSE UND GEWICHT**

EAN/UPC - Produkt: 8720169071599

Nettogewicht: 1,75 kg Bruttogewicht: 2,03 kg

Höhe: 14 cm Länge: 22,9 cm Breite: 8,9 cm

### **Signify**

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

EAN: 8720169071599 wizconnected.com