




## Bodenspot- Erweiterung

Plug-and-Play zur Erweiterung Deiner vorhandenen Installation mit Outdoorspots von WiZ.

Niederspannungsleuchten lassen sich einfach und sicher installieren. Du kannst sie ohne zusätzliche Verkabelung anbringen und neu anordnen. Verwende Dein vorhandenes WLAN, um die Lampen per Stimme oder mit der WiZ App zu steuern.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- Für den Außenbereich ausgelegt




## Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems

Verbinde Deine neuen Lampen mit Deinem vorhandenen WLAN und schon kannst Du auf alle smarten Funktionen zugreifen. Du kannst Lampen steuern, wenn Du nicht zu Hause bist und Zeitpläne festlegen, um sie automatisch ein- und auszuschalten. Dafür ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Solange der Regler in Reichweite des WLANS ist, sind alle verbundenen Lampen auch außerhalb der WLAN-Reichweite vollständig steuerbar.



## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



## Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung

Stelle Deine Außenbeleuchtung so ein, dass sie jeden Tag automatisch angeht, bevor Du nach Hause kommst. So kannst Du Deine Umgebung klar sehen und bekommst ein Gefühl von Sicherheit. Oder stelle die Beleuchtung so ein, dass sie morgens, wenn sie nicht mehr benötigt wird, automatisch ausgeht. Das spart Energie und Kosten.



## Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.

## Niedervolttechnologie und einfache Installation

Konzipiert für Spaß im Außenbereich! Eine komplizierte Verkabelung oder spezielle Installation ist nicht erforderlich. Einfach einstecken und los geht's. Du möchtest den Standort der Leuchte ändern? Dann schraube einfach den Adapter ab und bringe ihn an den gewünschten Ort.

## Intensiviere die Stimmung, indem Du für jeden Spot eine andere Farbe einstellst

Intensiviere die Stimmung des Lichts durch das Spiel dynamischer Lichtmodi. Stelle einfach jeden Spot so ein, dass er in einer anderen Farbe leuchtet. Mische und kombiniere Millionen Lichtfarben oder verschiedene Lichtmodi und erzeuge passend zu Deinem Stil einen einzigartigen Lichteffekt.

# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck: Outdoor  
Lampenform: Rechteck  
dimmbar: Ja

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz  
Material: Metall

## NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 25.000

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## LICHEIGENSCHAFTEN

Abstrahlwinkel: 50 Grad  
Farbkonsistenz: 7 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80  
Farbtemperatur: 2700-5000 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2  
Nennlichtausbeute (Nom): 67 lm/W

## SONSTIGES

Speziell geeignet für: Balkon

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 374 mA

## STROMVERBRAUCH

Spannung: 12 V

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,685 kg  
Gesamte Höhe: 202 mm  
Gesamte Länge: 3.000 mm  
Gesamte Breite: 74 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 450  
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 270  
Lichtfarbe: Farbiges und weißes Licht (RGBW)  
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4  
Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 4  
IP-Code: IP65 | Staubdicht und strahlwassergeschützt  
Schutzklasse: Klasse III  
Austauschbare Lichtquelle: Nein  
Anzahl Lichtquellen: 1

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant IFTTT KlikAanKlikUit Samsung SmartThings Sonos

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169071650  
Nettogewicht: 0,68 kg  
Bruttogewicht: 0,83 kg  
Höhe: 14 cm  
Länge: 22,9 cm  
Breite: 8,9 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.