



## Kerze 40 W C37 E14 x3



Die WiZ Full Color LED-Lampe in Kerzenform bringt smarte Beleuchtung in Deinen Alltag. Sie eignet sich prima für dekorative Leuchten mit Fassungen in der mittleren Größe E14. Schaffe die von Dir gewünschte Atmosphäre mit 16 Millionen Farben oder einem warmweißen bis kaltweißen Licht. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für Deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten, oder das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet Dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ-Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Farbfähige smarte Lampe
- Bis zu 470 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



### **Einfaches Plug-and-Play. Funktioniert mit dem vorhandenen WLAN.**

WIZ funktioniert mit Deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach Dein neues Licht an, lade die WIZ App herunter und los geht's!

### **Sprachsteuerung mit Google Assistant, Alexa oder Siri Shortcuts**

Mit Deiner Stimme und Google Assistant, Amazon Alexa oder Siri Shortcuts kannst Du Deine Lampen freihändig steuern. Verwende einfache Sprachbefehle, um Lampen ein- oder auszuschalten, aufzuhellen und zu dimmen, die Farbe zu ändern und benutzerdefinierte Lichtszenen festzulegen.

### **Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar.**

Steuere Deine WIZ-Lampen mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WIZ App gibt es für iOS und Android.




### **Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen**

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

### **Energieverbrauch**

Die WIZ App erfasst den Energieverbrauch der Lampen. Mit der täglichen oder wöchentlichen Aufschlüsselung lässt sich die Beleuchtung planen und der Energieverbrauch im Haushalt optimieren.



### **Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag**

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

## TECHNISCHE DATEN

### LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: C37  
Sockel: E14  
Glasart: Satiniert  
Dimmbar: Ja

### LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,135 kg

### NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 15.000

### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

LED integriert: Ja  
Solarenergie: Nein  
Warmes, dimmbares Licht: Nein

### LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 90$   
Farbtemperatur: 2200-6500 K  
Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes  
Farbspektrum  
Nomineller Lichtstrom: 470 lm  
Startzeit:  $< 0.5$  s  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort  
volle Lichtleistung  
Nennlichtausbeute (Nom): 95

### ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 40 mA

### INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8720169075672  
Artikelnr.: 872016907567200  
Produkttitel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14  
922-65 RGB 3CT6

### STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.51  
Spannung: 220-240 V  
Äquivalente Wattleistung: 40 W  
Energieeffizienz-Label (EEL): F  
Leistung: 4,9 W  
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 116 mm  
Gesamte Länge: 116 mm  
Gesamte Breite: 39 mm

### NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000  
Nennlichtstrom: 470 lm  
Nennleistung: 4.9 W

### TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60  
Lichttechnologie: LED  
EPREL-Registrierungsnummer:  
1877836  
Referenz für Lichtstrommessung:  
Sphere

### DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

### WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: 802.11b/g/n  
Festgelegter Support-Zeitraum:  
Mindestens 60 Monate nach dem  
Einführungsdatum  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kompatible Betriebssysteme: iOS  
Android  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von  
Drittanbietern: Google Assistant  
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings  
Siri-Kurzbefehle  
Matter-Funktionalität: Über Hubs von  
Drittanbietern (WLAN)

### PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169075672  
Nettogewicht: 0,14 kg  
Bruttogewicht: 0,22 kg  
Höhe: 15,5 cm  
Länge: 7 cm  
Breite: 14 cm