



Spot 50 W PAR16 GU10 ×2

A ↑ F
G

Es geht um Deinen Komfort und Deinen Wohlbefinden! Die Echtglaslinsen verleihen diesen smarten Spots in der herkömmlichen GU10-Form einen Hauch von Eleganz. Aber sie haben noch mehr zu bieten: ein einstellbares weißes Licht für alle Bedürfnisse und Stimmungen. Nutze Kaltweiß, wenn Du Dich konzentrieren musst, oder gemütliches Warmweiß, wenn Du Dich entspannen möchtest – einfach so, wie es für Dich am besten und angenehmsten ist. All das und die 16 Millionen Farben kannst Du per Sprache, mit der WiZ-Fernbedienung oder der WiZ-App steuern. Daheim ebenso wie unterwegs. Du kannst die WiZ-Spots im GU10-Formfaktor ganz einfach mit Deinem vorhandenen WLAN verbinden. Du benötigst keine zusätzliche Hardware und keine Netzwerkkenntnisse oder Einrichtungsprozesse.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Farbfähige smarte Lampe
- Bis zu 345 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



Lampe, die in jede Standardleuchte passt

Kompakte Form, die hervorragend in jeden Spot und jede Einbauleuchte passt.



Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.

Helle, leuchtende Farben und Weißtöne

Setze lebendige Akzente und wähle aus Millionen von Farben und Weißtönen. Der Strahlwinkel 36 Grad taucht die gesamte Umgebung in helles, gleichmäßiges Licht.

Schaffe das perfekte Ambiente für all Deine Aktivitäten!

Unsere klassische GU10-Glaslampe ist außergewöhnlich, denn sie bietet ein einstellbares weißes LED-Licht für alle Stimmungen und Gelegenheiten. Du musst Dich konzentrieren? Dann wähle einfach Kaltweiß! Für gemütliche Entspannung ist ein gemütlicher Lichtton genau richtig. Damit Du immer genau die passende Lichtfarbe wählen kannst, haben wir einige Voreinstellungen wie Konzentrieren und Entspannen vorbereitet.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: PAR16
Sockel: GU10
Glasart: Klar
dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,05 kg

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Abstrahlwinkel: 36 Grad
Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
Nomineller Lichtstrom: 345 lm
Startzeit: <0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 73 lm/W

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 40 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8720169076723
Artikelnr.: 872016907672300
Produkttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 922-65 RGB2PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.48
Spannung: AC 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 50 W
Energieeffizienz-Label (EEL): F
Leistung: 4,7 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 55 mm
Gesamte Länge: 55 mm
Gesamte Breite: 50 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000
Nennlichtstrom: 345 lm
Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 550 cd
Nennleistung: 4.7 W

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
EPREL-Registrierungsnummer:
1877835
Referenz für Lichtstrommessung:
Narrow Cone

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant IFTTT
KlikAanKlikUit Samsung SmartThings
Sonos

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169076723
Nettogewicht: 0,1 kg
Bruttogewicht: 0,15 kg
Höhe: 16 cm
Länge: 7 cm
Breite: 10,5 cm