



## Fairy Lights Lichterkette 20M

Die WiZ-Lichterketten regen die Fantasie an und sorgen mit ihren vielen Farben für Spaß. Lasse Feiertage, Partys, romantische Abende und sogar Deinen Alltag auf magische Weise erstrahlen! Du kannst diese Lichterketten mit 160 LEDs als Christbaumschmuck, als Türdeko an Halloween, für den samstäglichen Spieleabend, an lauen Sommerabenden für das Essen auf der Terrasse oder als Alltagsbeleuchtung im Schlaf- und Esszimmer einsetzen. Statische und dynamische Lichtmodi begeistern mit über 16 Millionen verfügbaren Farben und 8 verschiedenen Zonen. Werde zum Dirigenten und gestalte Lichtstimmungen nach Herzenslust! Fast hätten wir es vergessen: Die magisch funkelnden Farben kannst Du natürlich von überall aus mit der WiZ-App steuern. Und wenn Du magst, reagiert die Lichterkette sogar auf Deine Musik und sorgt so für noch mehr Spaß und Festlichkeit.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- IP44/Kunststoff



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



## Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



## Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.

## Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchronisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.

## Millionen von Farben mit nur einer Leuchte

Mit all unseren Lichterketten stehen Dir Millionen von Farben zur Verfügung. So verleihst Du dem Raum eine magische Atmosphäre, die auch Dich zum Strahlen bringt!

# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung/  
Außenbeleuchtung  
dimmbar: Ja

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz  
Material: Kunststoff

## NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 15.000

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein  
Inklusive Netzteil: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten: Nein

## LICHEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -  
Farbtemperatur: 2700-5000 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

## LICHTERKETTE/LIGHTSTRIP

Verlängerung möglich: Nein

## SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer  
Schlafzimmer Balkon

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 100 mA

## STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7  
Spannung: 220-240 V  
Leistung: 13

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,588 kg  
Gesamte Länge: 20.000 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
NA  
Lichtfarbe: Gradient farbiges Licht  
(RGBIC)  
Wattleistung des im Lieferumfang  
enthaltenen Leuchtmittels: 15  
IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt  
(Draht), spritzwassergeschützt  
Schutzklasse: Klasse II

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von  
Drittanbietern: Google Assistant IFTTT  
KlikAanKlikUit Samsung SmartThings  
Sonos

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169076969  
Nettogewicht: 0,59 kg  
Bruttogewicht: 0,84 kg  
Höhe: 8,7 cm  
Länge: 22,4 cm  
Breite: 22,4 cm