



# **LED Strip 30m**

Unsere 30 Meter langen RGB Lightstrips sind zur Installation in großen Räumen konzipiert. Diese verschönern sie mit über 16 Millionen einzelner Farbtöne, statischen und dynamischen Modi sowie smarten Funktionen. Schneide sie einfach ganz nach Wunsch zu, platziere sie dank des oberflächenschonenden Klebstoffs auf jeder beliebigen Oberfläche, und steuere sie mit der intuitiven WiZ App über Dein vorhandenes WLAN. Funktionen wie statische und dynamische Beleuchtungsmodi, smartes Dimmen und Beleuchtungsplanung ermöglichen Dir die Kontrolle über Dein gesamtes System – sogar, wenn Du außer Haus bist. Funktioniert mit Google Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit. Für den ultimativen Bedienkomfort.

# **PRODUKT-HIGHLIGHTS**

- Gesamtes Farbspektrum
- IP20/Kunststoff

EAN: 8720169077102 wizconnected.com





#### Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



#### Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



# Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



# Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.



### Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchronisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.



# Flexibler, einfach zu installierender Lightstrip

Klebe den Streifen einfach auf jede Oberfläche: Fensterbänke, eingelassene Decken, Arbeitsstationen, unter Schränke und sogar an kurvigen Kanten entlang. Setze auf Deinen Möbeln schöne Farbakzente.

EAN: 8720169077102 wizconnected.com



# **TECHNISCHE DATEN**

# **LAMPENEIGENSCHAFTEN**

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung dimmbar: Ja

# **DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG**

Farbe: Weiß

Material: Kunststoff

## **NUTZLEBENSDAUER**

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr Lichtstromerhalt: 70% Anzahl der Schaltzyklen: 50.000 Nennlebensdauer: 15.000

# ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja LED integriert: Ja Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja Inklusive Netzteil: Ja Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

# **LICHTEIGENSCHAFTEN**

Farbwiedergabeindex (CRI): -Farbtemperatur: NA Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

#### **SONSTIGES**

Speziell geeignet für: Wohnzimmer Schlafzimmer

## **ANDERE EIGENSCHAFTEN**

Lampenstrom: 130 mA

#### **STROMVERBRAUCH**

Leistungsfaktor: 0.7 Spannung: 220-240 V Systemleistung: 18,7

## **PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT**

Nettogewicht: 0,43 kg Gesamte Höhe: 2,1 mm Gesamte Länge: 30.000 mm Gesamte Breite: 10 mm

## **SERVICE**

Garantie: 2 Jahr(e)

# **TECHNISCHE DATEN**

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

NA

Lichtfarbe: RGB

Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 22 IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

Schutzklasse: Klasse II

# **WAS UNTERSTÜTZT WIRD**

Kompatibel mit Effekten: Yes

WLAN: Wireless G

Festgelegter Unterstützungszeitraum:

Minimum of 60 months after

introduction date

Max. Anzahl von Zubehör: 9999 Kommunikationsprotokoll: Bluetooth

WLAN (2,4 GHz)

# **PACKMASSE UND GEWICHT**

EAN/UPC - Produkt: 8720169077102

Nettogewicht: 0,6 kg Bruttogewicht: 0,8 kg Höhe: 18,7 cm

Länge: 8,2 cm Breite: 18,9 cm

# Signify

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

EAN: 8720169077102 wizconnected.com