



## LED Strip 10m

Unsere 10 Meter langen RGBIC-Lightstrips sind für die Installation in mittelgroßen Räumen konzipiert. Diese verschönern sie mit über 16 Millionen einzelner Farbtöne. Gehe über einzelne Farbtöne hinaus und nutze individuell steuerbare Vollfarbsegmente für faszinierende Effekte wie eine schnelle Abfolge von Regenbögen, Verblässen der Farbe und Funkeln. Klebe den flexiblen Lichtstreifen an eine beliebige Stelle und verwende die intuitive WiZ App, um die Beleuchtung über Dein WLAN zu steuern. Funktionen wie statische und dynamische Beleuchtungsmodi, smartes Dimmen und Beleuchtungsplanung ermöglichen Dir die Kontrolle über Dein gesamtes System – sogar, wenn Du außer Haus bist. Funktioniert mit Google Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit. Für den ultimativen Bedienkomfort.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- IP20/Kunststoff



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



## Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



## Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.



## Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchronisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.



## Flexibler, einfach zu installierender Lightstrip

Klebe den Streifen einfach auf jede Oberfläche: Fensterbänke, einglassene Decken, Arbeitsstationen, unter Schränke und sogar an kurvigen Kanten entlang. Setze auf Deinen Möbeln schöne Farbakzente.

## TECHNISCHE DATEN

### LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Dimmbar: Ja

### DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß  
Material: Kunststoff

### NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 15.000

### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja  
Inklusive Netzteil: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten: Nein  
Solarenergie: Nein  
Warmes, dimmbares Licht: Nein

### LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -  
Farbtemperatur: NA  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

### SONSTIGES

Speziell geeignet für: Schlafzimmer  
Wohnzimmer Kinderzimmer  
Entertainment-Raum

### ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 165 mA

### STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.9  
Spannung: 220-240 V  
Leistung: 27,2

### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,32 kg  
Gesamte Höhe: 2,1 mm  
Gesamte Länge: 10.000 mm  
Gesamte Breite: 10 mm

### SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

### TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
NA  
Lichttechnologie: LED  
Lichtfarbe: Gradient farbiges Licht  
(RGBIC)  
Wattleistung des im Lieferumfang  
enthaltenen Leuchtmittels: 32  
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt  
(Finger)  
Schutzklasse: Klasse II

### DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

### WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: 802.11b/g/n  
Festgelegter Support-Zeitraum:  
Mindestens 60 Monate nach dem  
Einführungsdatum  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kompatible Betriebssysteme: iOS  
Android  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von  
Drittanbietern: Google Assistant  
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings  
Siri-Kurzbefehle  
Matter-Funktionalität: Über Hubs von  
Drittanbietern (WLAN)

### PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169077140  
Nettogewicht: 0,5 kg  
Bruttogewicht: 0,65 kg  
Höhe: 18,7 cm  
Länge: 8,2 cm  
Breite: 18,9 cm