



## Flex Strip 10 m

Schaffe faszinierende Formen mit dem biegbaren Design des Smart Flex Strip und verleihe jedem Raum ein ganz besonderes Flair. Mit den lebendigen Farben und Effekten schaffst Du im Handumdrehen die perfekte Stimmung für jeden Anlass. Ob über die WiZ App, Sprachbefehle oder Fernbedienung – noch nie war es so einfach, Dein ganz persönliches Lichterlebnis zu kreieren. Verwandle deinen Wohnbereich im Handumdrehen mit dem Smart Flex Strip und gestalte eine Beleuchtung auf eine Art und Weise, die Du nie für möglich gehalten hättest.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- IP20/Silikon



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



## Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



## Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



## Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchroneisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.

## Ein einziger Lightstrip in verschiedenen Farben

Stimmungsvolles Licht durch die Farbverläufe der flexiblen Lightstrips: Dynamischen Lichtmodi ermöglichen die passende Atmosphäre für jeden Raum.

# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
dimmbar: Ja

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß  
Material: Kunststoff

## NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 15.000

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja  
Inklusive Netzteil: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## LICHEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -  
Farbtemperatur: NA  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

## SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer  
Schlafzimmer

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 210 mA

## STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.9  
Spannung: 220-240 V  
Leistung: 39,5

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,27 kg  
Gesamte Höhe: 13 mm  
Gesamte Länge: 10.000 mm  
Gesamte Breite: 6 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
NA  
Lichtfarbe: Gradient farbiges Licht (RGBIC)  
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 45  
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)  
Schutzklasse: Klasse II

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant IFTTT KlikAanKlikUit Samsung SmartThings Sonos

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169077287  
Nettogewicht: 1,27 kg  
Bruttogewicht: 1,58 kg  
Höhe: 9,3 cm  
Länge: 23,7 cm  
Breite: 23,7 cm