

LED-Lichtleiste 10 m



Unsere 10 Meter langen RGB Lightstrips sind zur Installation in großen Räumen konzipiert. Diese verschönern sie mit über 16 Millionen einzelnen Farbtönen, statischen und dynamischen Modi sowie smarten Funktionen. Schneide sie einfach ganz nach Wunsch zu, platziere sie dank des oberflächenschonenden Klebstoffs auf jeder beliebigen Oberfläche, und steuere sie mit der intuitiven WiZ App über Dein vorhandenes WLAN. Funktionen wie statische und dynamische Beleuchtungsmodi, smartes Dimmen und Beleuchtungsplanung ermöglichen Dir die Kontrolle über Dein gesamtes System – sogar, wenn Du außer Haus bist. Funktioniert mit Google Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit. Für den ultimativen Bedienkomfort.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- IP20/Kunststoff



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Bewegungserkennung von Geräten ohne Sensor aktivieren

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Deine Geräte in Bewegungssensoren. Aktiviere SpaceSense in der WiZ App, damit sich die Lampen und Geräte bei Bewegungserkennung automatisch ein- und ausschalten. Für SpaceSense sind mindestens zwei WiZ Geräte in einem Raum erforderlich.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
Inklusive Netzteil: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -
Farbtemperatur: NA
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Schlafzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 70 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7
Spannung: 220-240 V
Leistung: 10

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,195 kg
Gesamte Höhe: 2,1 mm
Gesamte Länge: 10.000 mm
Gesamte Breite: 10 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
NA
Lichtfarbe: Farbiges Licht (RGB)
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant IFTTT KlikAanKlikUit Samsung SmartThings Sonos

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169077669
Nettogewicht: 0,2 kg
Bruttogewicht: 0,39 kg
Höhe: 21,8 cm
Länge: 8,2 cm
Breite: 18,9 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.