



Lampe 100 W A60 E27



Bringe Dein Zuhause mit dieser smarten WiZ Lampe zum Leuchten. Du kannst die Helligkeit ganz einfach einstellen und zwischen kalt- und warmweißem Licht wechseln. Außerdem können Sie es über die WiZ-App oder deine Stimme steuern, sodass DU keine zusätzliche Hardware benötigen.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Lampe mit einstellbarem Weiß
- Bis zu 1521 Lumen @ 2700 K
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißem Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.



Standardgröße, besonders hell

Durch ihre A60-Standardform und den E27-Sockel passt diese Lampe in die meisten Fassungen. Sie ist gemütlich, aber stark genug um alles zu beleuchten. Das Zuhause mit 1521 lm beleuchten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: A60
Sockel: E27
Technologie: Smartes WLAN
Glasart: Satiniert
dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Höhe: 12,2 cm
Gewicht: 0,062 kg
Breite: 6 cm

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares
Weiß
Startzeit: <0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 121,68

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 70 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8720169078901
Artikelnr.: 872016907890100
Produkttitel: Wi-Fi BLE 100W A60 E27
827-65 TW 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: AC 220-240 V
Wattleistung: 12,5 W
Energieeffizienz-Label (EEL): E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 13

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Länge: 12,2 cm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000
Nennleistung: 12.5 W

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
EPREL-Registrierungsnummer:
2224721
Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant IFTTT
KlikAanKlikUit Samsung SmartThings
Sonos

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169078901
Nettogewicht: 0,06 kg
Bruttogewicht: 0,11 kg
Höhe: 16 cm
Länge: 7 cm
Breite: 7 cm