

PHILIPS

Filament-Lampe,
transparent, 40 W G95 E27

Smarte LED


Farbfähige smarte Lampe

Bis zu 470 Lumen

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder
Sprache

8720169165793



Steuerung per App oder Sprache

Die smarten Philips LED-Filament-Lampen sind ein echter Blickfang. Selbst wenn sie ausgeschaltet sind, sehen sie großartig aus. Und wenn sie erst einmal eingeschaltet sind, füllen diese dimmbaren, transparenten Lampen in Kugelform Deine Räume mit Licht in Millionen Farben und Weißtönen von gemütlich warm bis kaltweiß. Genieße den klassischen Stil der herkömmlichen Glühlampe und profitiere zugleich von den energiesparenden Eigenschaften der LED. Dank der WiZ Connected Technologie lassen sich die Lampen einfach über WLAN und die WiZ App, die WiZ remote Fernbedienung oder per Stimme steuern.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ
- Smarte Steuerungen

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung

Lichtmodi


- Millionen von Farben
- Dekorative Lampe

Besonderheiten

Connected by WiZ

Vollständig kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten – benutze die WiZ App, um alle Vorteile der smarten Beleuchtung einzurichten und zu nutzen.

Smarte Steuerungen



Steuere Deine Beleuchtung mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehlen über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Millionen von Farben



Wähle eine beliebige Farbe der Palette aus, oder wende einen voreingestellten Licht-Modus an, wie z. B. Kaminfeuer oder Ozean, um eine tolle Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung einzustellen.

Dekorative Lampe



Das Design mit dem sichtbaren Glühfaden schafft einen warmen, dekorativen Blickfang, der die Atmosphäre Deines Raums auch im ausgeschalteten Zustand der Lampe aufwertet.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: G95
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0,065 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 74

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 47 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169165793
- Artikelnr.: 872016916579300
- Produkttitel: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): G
- Leistung: 6,3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 14,2 mm
- Gesamte Länge: 14,2 mm
- Gesamte Breite: 9,5 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000
- Nennlichtstrom: 470 lm
- Nennleistung: 6.3 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 1901107
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169165793
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Bruttogewicht: 0,14 kg
- Höhe: 18,5 cm
- Länge: 10,5 cm
- Breite: 10,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-07-08
Version: 0.437

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.