

Lampe 8,5 W (entspr.
60 W) A60 E27

Smarte LED

Gesamtes Farbspektrum

Kunststoff

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder
Sprache



8720169170933

A
↑
G F



Smartes Licht für den Alltag

Bringe mit dieser intelligenten WiZ A60 LED-Lampe mehr Komfort in Deinen Alltag. Diese Lampe erzeugt ein weiches Weißlicht, dessen Helligkeit Du mit der App oder Deiner Stimme einstellen kannst. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für Deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten, oder das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet Dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ-Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.

Einfache Einrichtung

- Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Smarte Steuerung

- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar.

Smarte Eigenschaften

- Voreingestellte Wohlfühlfunktionen
- Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Lichtmodi

- Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi.

Besonderheiten

In Sekundenschnelle betriebsbereit



Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.

Ortsabhängige Steuerung

Steuere Deine Geräte mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal Deine Geräte zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Voreingestellte Wohlfühlfunktionen



Voreingestellte WiZ App Wohlfühlfunktionen erzeugen ein Lichtmuster, das der inneren Uhr folgt und Dich durch den Tag begleitet. WiZ erzeugt helles Tageslicht zum Energietanken oder Konzentrieren. Später geht das Licht langsam zu einem weichen, warmen Weiß über, das eine bessere Entspannung und einen ruhigeren Schlaf ermöglicht.

Zeitplan für automatische Lichtfunktionen



Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

Eigene Szenen

Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment Deines Tages. Speichere Deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Glasart: Satiniert
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Matt

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0,065 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 25.000

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
- Farbtemperatur: 2200–6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 94 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 65 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169170933
- Artikelnr.: 872016917093300
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 822–65 RGB 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220–240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 8,5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 9

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 122 mm
- Gesamte Länge: 122 mm
- Gesamte Breite: 60 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 25.000
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 8.5 W

Technische Daten

- Frequenz: 50–60
- EPREL-Registrierungsnummer: 1421109
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: Wireless G
- Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169170933
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Bruttogewicht: 0,09 kg
- Höhe: 16 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 7 cm



Ausstellungsdatum:
2026-01-28
Version: 0.303

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com