

PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
Einbau- und Einlegeleuchte,
6,5 W, 170 mm

Ultraeffizient

3000 K

Weiß

8720169212824



UltraEfficient Downlight ist die optimale Lösung zum Energiesparen

Philips hat ein ultraeffizientes Downlight entwickelt. Mithilfe neuer Technologien reduziert es CO₂-Emissionen, Materialverschwendung und den Energieverbrauch. Dank der erstaunlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden hält es mehr als dreimal so lange wie vergleichbare LED-Downlights von Philips. Der Energieverbrauch beträgt nur noch 50 %. Genau das, was wir für einen nachhaltigeren Planeten benötigen.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

Lichteffekt

- Hochwertiger Diffusor Weiches Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung

Material und Oberfläche

- Material aus hochwertigem Metall


Besonderheiten

5 Jahre Garantie auf LED-System




Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Hochwertiger Diffusor Weiches Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung



Dieser hochwertige Diffusor verteilt ein weiches Licht im ganzen Raum.

Material aus hochwertigem Metall



Langlebiges und attraktives Material aus Metall für eine robuste Oberfläche.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Rundes Rechteck

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 51 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 25.000
- Nennlebensdauer: 50.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 110 Grad
- Farbkonsistenz: 5 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 176

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Büroflächen
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: UltraEfficient

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 60 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.45

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,204 kg
- Einbautiefe: 2 mm
- Gesamte Höhe: 49,5 mm
- Gesamte Länge: 170 mm
- Gesamte Breite: 170 mm
- Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten: 15.0 cm x 15.0 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 170 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1150
- Lichtfarbe: 3000
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 6.5
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169212824
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Bruttogewicht: 0,26 kg
- Höhe: 17,3 cm
- Länge: 5,7 cm
- Breite: 17,3 cm



Ausstellungsdatum:
2026-03-07
Version: 0.366

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com