

## Downlight

Einbau- und  
Einlegeleuchten

Meson

Weiß

8720169230989



# Angenehmes Licht bei einer schlankeren Bauform

Beleuchte Deinen Raum mit dem Philips EyeComfort LED-Downlight. Es sorgt für ein angenehmes, augenschonendes Licht.

#### **Einfach in der Handhabung**

- Ideal für Zimmer mit niedrigen Decken, ermöglicht eine unauffällige und subtile Befestigung.

#### **Lebensdauer**

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

#### **Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet**

- Geringerer Blendeffekt. Mehr Komfort.

# Besonderheiten

## Geeignet für niedrige Decken Schlankes Design Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer Deiner Produkte auf bis zu 15.000 Stunden.

**EyeComfort mit Interlaced-Optik**  
Interlaced-Optik ist eine Technologie für ein besseres Lichterlebnis in Deinem Alltag. Die mit 3D-Mustern bedruckte Mikrolinsentechnologie streut das Licht und erzeugt eine gleichmäßige Lichtverteilung. Dadurch wird die Blendung erheblich reduziert.

Das weiche und gleichmäßige Licht bietet den Augen mehr Komfort und durch die geschickte Neuausrichtung der Lichtverteilung fällt weniger grelles Licht auf den beleuchteten Bereich.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
- Innenbeleuchtung
- Lampenform: Rund

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 7.500
- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 100 Grad
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 75 lm/W

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 150 mA

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,124 kg
- Einbautiefe: 117 mm
- Gesamte Höhe: 35 mm
- Gesamte Länge: 190 mm
- Gesamte Breite: 190 mm
- Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten: 17.5 cm x 17.5 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

**Technische Daten**

- Durchmesser: 190 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2200
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 20
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)

- Schutzklasse: Klasse II

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC – Produkt: 8720169230989
- Nettogewicht: 0,12 kg
- Bruttogewicht: 0,18 kg
- Höhe: 19,5 cm
- Länge: 4,3 cm
- Breite: 19,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-12-06  
Version: 0.355

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.