

# PHILIPS

Filament-Lampe  
60 W E27

Smarte LED

2700-4000

Bis zu 903 Lumen

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder  
Sprache



8720169241435



## Smartes Licht für den Alltag

Die ultraeffiziente smarte Philips A60 Lampe ist unser energieeffizientestes smartes Leuchtmittel. Diese nach Klasse A zertifizierte smarte Lampe verbraucht 40 % weniger Energie als herkömmliche und vernetzte LED-Lampen. Das praktische kabellose Dimmen und die einfache WLAN-Basis machen die Steuerung dieser Lampen zum Kinderspiel. Ein kostspieliger Dimmer ist nicht erforderlich. Wenn Du Deine Beleuchtung auf ein smartes Lichtsystem umstellen möchtest, ist dies ein guter Ausgangspunkt: Du erhältst eine erstklassige Energieeffizienz, die Lampe ist sofort einsatzbereit und bietet zusätzliche, jederzeit nutzbare smarte Funktionen.

### Einfache Einrichtung

- Einfaches Plug-and-Play

### Smarte Steuerung

- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar

### Smarte Eigenschaften

- Voreingestellte Wohlfühlfunktionen
- Automatisiere Dein Gerät mit Zeitplänen
- Energieüberwachung

8720169241435

**Lichtmodi**

- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest

**Größenfaktor**

- Mehrere Anwendungen und einfache Installation

# Besonderheiten

## Einfaches Plug-and-Play



WiZ funktioniert mit deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

## Ortsunabhängige Steuerung




Steuere deine WiZ-Lampen mit deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

## Voreingestellte Wohlfühlfunktionen



Voreingestellte WiZ App Wohlfühlfunktionen erzeugen ein Lichtmuster, das der inneren Uhr folgt und Dich durch den Tag begleitet. WiZ erzeugt helles Tageslicht zum Energietanken oder Konzentrieren. Später geht das Licht langsam zu einem weichen, warmen Weiß über, das eine bessere Entspannung und einen ruhigeren Schlaf ermöglicht.

## Automatisiere Dein Gerät mit Zeitplänen



Erstelle einen Zeitplan, damit Dein Gerät sich passend zu Deinen täglichen Aufgaben ein- oder ausschaltet und Energie spart.

## Energieüberwachung



Die WiZ App erfasst den Energieverbrauch der Lampen. Mit der täglichen oder wöchentlichen Aufschlüsselung lässt sich die Beleuchtung planen und der Energieverbrauch im Haushalt optimieren.

## Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest



Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten festzulegen.

## Mehrere Anwendungen und einfache Installation



Einfach auf eine beliebige Oberfläche kleben: Schaufensterauslagen, eingelassene Decken, Arbeitsstationen und unter Schränken. Zur Beleuchtung und Akzentuierung Deiner Möbel.

## Daten

### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja

### Lampenabmessungen

- Gewicht: 0,055 kg

### Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 51 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 50.000

### Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

### Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 300
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 80$
- Farbtemperatur: 2700-4000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 903 lm
- Startzeit:  $< 0.5$  s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 210

### Sonstiges

- EyeComfort: Ja

### Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 42 mA

### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169241435
- Artikelnr.: 872016924143501
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.48
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): A
- Leistung: 4,3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

### Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 127 mm
- Gesamte Länge: 127 mm
- Gesamte Breite: 60 mm

### Nennwerte

- Nennlebensdauer: 50.000
- Nennlichtstrom: 903 lm
- Nennleistung: 4.3 W

### Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 1901110
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

#### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant,

Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle

- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169241435
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Bruttogewicht: 0,06 kg
- Höhe: 15,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 8,5 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-13  
Version: 0.347

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.