



# Langlebige Solar-Gartenleuchten für jede Jahreszeit

Die Philips Enkara Hausnummernleuchte ist eine zuverlässige Solarleuchte mit einer längeren Nutzlebensdauer. Sie senkt den Energieverbrauch und ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.

# **Einfache Installation**

· Keine Verkabelung erforderlich

# Nachhaltige Lichtlösungen

· Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

# Moderne LED-Beleuchtung

· Hochwertige LED-Beleuchtung

# Für den Außenbereich

· IP44 – wetterfest

# Besonderheiten

# Keine Verkabelung erforderlich



Die Stromversorgung der Leuchte erfolgt ausschließlich mit Solarenergie. Sie muss nicht verkabelt werden, daher kannst Du diese Leuchte einfach überall in Deinem Garten oder anderen Außenbereichen positionieren und an anderer Stelle neu positionieren.

# Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 15.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

# Hochwertige LED-Beleuchtung



Diese LED-Leuchten verwenden eine einzigartige, von Philips entwickelte Technologie. Sie schalten sich sofort ein und erzeugen eine optimale Lichtleistung, die die lebendigen Farben in Deinem Garten hervorhebt.

## IP44 - wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

# Daten

# Design und Materialausführung

Farbe: SchwarzMaterial: Kunststoff

# Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 15.000

# Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Staubfrei rostfrei: Ja

Nach oben und unten gerichteter
 Lightstraft. Nach

Lichtstrahl: Nein

Tag-und-Nacht-Sensor: JaWarmes, blendfreies Licht: Ja

· Vollständig witterungsbeständig: Ja

Bewegungssensor: NeinHochwertige Materialien: Ja

· Solarenergie: Ja

· Warmes, dimmbares Licht: Nein

• Warmweißes Licht: Ja

· Herzstück: Nein

#### Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

# Lichteigenschaften

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

· Farbtemperatur: 2700 K

## **Sonstiges**

· Stil: Zeitgenössisch

Typ: Wandleuchten

· EyeComfort: Nein

 Zusätzliche Funktionen: Bewegungssensor, Solar, wasserbeständig

# Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,364 kg
Gesamte Höhe: 230 mm
Gesamte Länge: 180 mm
Gesamte Breite: 60 mm

## Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

## **Technische Daten**

· Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 17

Lichtfarbe: 2700Netzstrom: 4 V

· Leuchte dimmbar: Nein

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: keine Angabe

· Maximale Wattleistung der

Ersatzlampe: 0,2

• IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

· Schutzklasse: Klasse III

# Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169265462

Nettogewicht: 0,36 kgBruttogewicht: 0,48 kg

Höhe: 24 cmLänge: 6,8 cmBreite: 19 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-01 Version: 0.283 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.