

Radii Wandleuchte, 1.3 W

Außenleuchten

3000 K

Schwarz

Verknüpfbar;Sensor;Solar;Wass erbeständig



8720169267176





# Unsere bisher energieeffizientesten LED-Leuchten

Philips hat eine ultraeffiziente LED-Solar-Außenleuchte entwickelt. Mithilfe neuer Technologien reduziert es CO2-Emissionen, Materialverschwendung und den Energieverbrauch. Dank der erstaunlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden hält es mehr als fünfmal länger als die vergleichbaren LED-Außenleuchten von Philips. Der Energieverbrauch beträgt nur noch 50 %. Das ist genau das, was wir für mehr Nachhaltigkeit auf dem Planeten benötigen.

# Einfache Installation

· Keine Verkabelung erforderlich

# Nachhaltige Lichtlösungen

· Ultra Effiziente Solaranlage

## Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

· Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

# Moderne LED-Beleuchtung

• 5 Jahre Garantie auf LED-System

# Für den Außenbereich

• IP44 – wetterfest

# **Hochwertiges Licht**

• Helles, weißes Licht 3000 K

# Besonderheiten

# Keine Verkabelung erforderlich



Die Stromversorgung der Leuchte erfolgt ausschließlich mit Solarenergie. Sie muss nicht verkabelt werden, daher kannst Du diese Leuchte einfach überall in Deinem Garten oder anderen Außenbereichen positionieren und an anderer Stelle neu positionieren.

## Ultra Effiziente Solaranlage



Diese mit dem Philips Ultra Effizienten Solarsystem ausgestatteten Leuchten liefern bei voll aufgeladenem Akku bis zu 40 Stunden Licht. Genieße die ganze Nacht lang oder selbst bei schlechtem oder bewölktem Wetter helles Licht.

# Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Mit dieser Wandleuchte machst Du das Beste aus Deinem Außenbereich. Du kannst sie hervorragend neben Deiner Eingangstür oder an den Wänden Deiner Terrassen anbringen.

## 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

## IP44 - wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

# Helles, weißes Licht 3000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein helles, weißes Licht bei 3000 K.

# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe: SchwarzMaterial: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 50.000

## Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- · Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- · Vollständig witterungsbeständig: Ja
- · LED integriert: Ja
- $\bullet \ \mathsf{Bewegungssensor} \colon \mathsf{Ja}$
- · Solarenergie: Ja
- · Warmweißes Licht: Nein
- · Herzstück: Nein

#### Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K

## **Sonstiges**

- · Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EveComfort: Nein
- · LED-Innovationen: UltraEfficient
- Zusätzliche Funktionen: Verknüpfbar, Bewegungssensor, Solar,

wasserbeständig

# Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,74 kg
Gesamte Höhe: 192 mm
Gesamte Länge: 240 mm
Gesamte Breite: 175 mm

#### **Service**

Garantie: 5 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
- Lichtfarbe: 3000 KNetzstrom: 4 V
- · Leuchte dimmbar: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: A
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 1,3
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- · Schutzklasse: Klasse III
- · Austauschbare Lichtquelle: Ja

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8720169267176
- Nettogewicht: 0,74 kg
   Bruttogewicht: 113 kg
- Bruttogewicht: 1,13 kgHöhe: 27 cm
- · Länge: 20 cm
- · Breite: 20 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-01 Version: 0 263

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.