

Radii Sockel-/Wegeleuchte, 1,3 W

Außenleuchten

3000 K

Schwarz

Verknüpfbar; Sensor; Solar; Wasserdicht



8720169267213



Unsere bisher energieeffizientesten LED-Leuchten

Philips hat eine ultraeffiziente LED-Solar-Außenleuchte entwickelt. Mithilfe neuer Technologien reduziert es CO2-Emissionen, Materialverschwendungen und den Energieverbrauch. Dank der erstaunlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden hält es mehr als fünfmal länger als die vergleichbaren LED-Außenleuchten von Philips. Der Energieverbrauch beträgt nur noch 50 %. Das ist genau das, was wir für mehr Nachhaltigkeit auf dem Planeten benötigen.

Einfache Installation

- Keine Verkabelung erforderlich

Nachhaltige Lichtlösungen

- Ultra Effiziente Solaranlage

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Auswahl an Sockelleuchten für den Außenbereich

Moderne LED-Beleuchtung

- 5 Jahre Garantie auf LED-System

8720169267213

Für den Außenbereich

- IP44 – wetterfest

Hochwertiges Licht

- Helles, weißes Licht 3000 K

Besonderheiten

Keine Verkabelung erforderlich



Die Stromversorgung der Leuchte erfolgt ausschließlich mit Solarenergie. Sie muss nicht verkabelt werden, daher kannst Du diese Leuchte einfach überall in Deinem Garten oder anderen Außenbereichen positionieren und an anderer Stelle neu positionieren.

Ultra Effiziente Solaranlage



Diese mit dem Philips Ultra Effizienten Solarsystem ausgestatteten Leuchten liefern bei voll aufgeladenem Akku bis zu 40 Stunden Licht. Genieße die ganze Nacht lang oder selbst bei schlechtem oder bewölktem Wetter helles Licht.

Auswahl an Sockelleuchten für den Außenbereich

Nutze Deinen Außenbereich mit dieser Sockelleuchte optimal. Sie eignet sich perfekt, um Deinen Garten oder den Terrassenabsatz anzustrahlen oder um Einfahrten oder Wege zu beleuchten.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

IP44 – wasserfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Helles, weißes Licht 3000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein helles, weißes Licht bei 3000 K.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 50.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Solarenergie: Ja
- Warmweißes Licht: Nein
- Herzstück: Nein

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K

Sonstiges

- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Sockel-/Wegeleuchten
- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: UltraEfficient
- Zusätzliche Funktionen: Verknüpfbar, Bewegungssensor, Solar, wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,912 kg
- Gesamte Höhe: 600 mm
- Gesamte Länge: 175 mm
- Gesamte Breite: 175 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 250
- Lichtfarbe: 3000 K
- Netzstrom: 4 V
- Leuchte dimmbar: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: A
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 1,3
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle: Ja

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169267213
- Nettogewicht: 0,91 kg
- Bruttogewicht: 1,41 kg
- Höhe: 63 cm
- Länge: 20 cm
- Breite: 20 cm



Ausstellungsdatum:
2025-10-15
Version: 0.264

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.