

PHILIPS

Deckenleuchte, 12 W

Deckenleuchten

2700 K

Weiß



8720169295988



Freihändiges Licht für Sicherheit und Komfort

Diese Philips LED-Deckenleuchte lässt sich mit dem Bewegungssensor ganz einfach ein- und ausschalten. Dank des großen Erkennungsbereichs, der hohen Lichtleistung und der LED-Technologie mit Sofortstart ist Dein Zuhause stets sicher und gut ausgeleuchtet. Komfortables Licht, das Deine Augen schont.

Einfach in der Handhabung

- Mit dem integrierten, automatischen Bewegungssensor schaltet diese Leuchte sich automatisch ein, wenn jemand vorbeigeht.

Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Lebensdauer

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Besonderheiten

Integrierter Bewegungssensor EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern,

Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und

Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer Deiner Produkte auf bis zu 15.000 Stunden.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 112,5 lm/W

Sonstiges

- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 104 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,29 kg
- Gesamte Höhe: 60 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 245 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1350
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169295988
- Nettogewicht: 0,29 kg
- Bruttogewicht: 0,48 kg
- Höhe: 28 cm
- Länge: 7,2 cm
- Breite: 28 cm



Ausstellungsdatum:
2026-01-31
Version: 0.116

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.