

PHILIPS

Pomeron Einbau-
und Einlegeleuchte

Einbau- und
Einlegeleuchten

2700 K

Schwarz

SceneSwitch



8720169304192



Eine Lichtquelle. Ihr Schalter. Drei Lichteinstellungen.

Ändere die Atmosphäre im Raum so, dass sie zu Deinen Aktivitäten passt. Bei dem Philips SceneSwitch LED-Downlight kannst Du die Einstellung ganz einfach von hellem Licht zu natürlichem Licht und zu einem gemütlichen, warmen Schimmern ändern. Komfortables Licht, das Deine Augen schont. Kein Dimmer oder zusätzliche Installation erforderlich. Alles, was Du dafür brauchst, ist Dein vorhandener Wandschalter.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Hochwertige LED-Beleuchtung

Lichteffekt

- Helles und fokussiertes Licht

Überwachung

- Dimmen in drei Stufen

Lebensdauer

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Besonderheiten

Hochwertige LED-Beleuchtung



Bei der LED-Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es

sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

Helles und fokussiertes Licht

Richte das Licht auf einen Esstisch oder auf andere Einrichtungsgegenstände, um einen bestimmten Stil hervorzuheben.

Dimmen in drei Stufen

Wähle die zu Deiner Stimmung und Deinen Aktivitäten passende Helligkeit aus drei Stufen aus.

Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer Deiner Produkte auf bis zu 15.000 Stunden.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 7.500
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 30 Grad
- Farbkonsistenz: 5 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 54 lm/W

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Küche, Wohnzimmer
- Stil: Modern
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: SceneSwitch

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 60 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Leistung: 7

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,114 kg
- Einbautiefe: 60 mm
- Gesamte Höhe: 60 mm
- Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 90 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 420
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II

- Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169304192
- Nettogewicht: 0,34 kg
- Bruttogewicht: 0,42 kg
- Höhe: 8,7 cm
- Länge: 9,5 cm
- Breite: 27,9 cm



Ausstellungsdatum:
2025-12-06
Version: 0.196

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.